

# PHILIPS

Wbudowany  
reflektor punktowy

Funkcjonalność

TARAGON SL262

Nikiel



8718699755782



## Komfortowe oświetlenie LED, które nie jest męczące dla oczu

Oprawy LED Philips zapewniają światło komfortowe dla oczu.

### Łatwość obsługi

- Wybierz gdzie i w jaki sposób kierować światło za pomocą modułowego oświetlenia z możliwością regulacji.

### Najwyższa jakość

- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu

### Materiał i wykończenie

- Wysokiej jakości materiał metalowy

### Trwałość

- Duża trwałość – do 20 000 godzin

# Zalety

## Oświetlenie modułowe z możliwością regulacji

### Komfort dla oczu

Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu

stroboskopu, olśnienia, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienną charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dekadę. Nie męcz wzroku i

zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

## Wysokiej jakości materiał metalowy

Trwały i atrakcyjny materiał metalowy zapewniający solidne wykończenie.

## Duża trwałość – do 20 000 godzin

Technologia LED firmy Philips wydłuża żywotność produktu do 20 000 godzin.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: nikiel
- Materiał: plastik

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Element dekoracyjny: Tak

## Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 36 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Funkcjonalność
- Typ: Oświetlenie punktowe

## Wymiary i waga produktu

- Długość otworu: 7 cm
- Szerokość otworu: 7 cm
- Wysokość: 4,2 cm
- Długość: 8,5 cm
- Waga netto: 0,076 kg
- Odległość od wgłębienia: 1,5 cm
- Szerokość: 8,5 cm

## Serwis

- Gwarancja: 2 lata

## Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 20 000 h
- Średnica: 85 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 380
- Barwa światła: 2700
- Zasilanie sieciowe: 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Źródło światła w zestawie: 4.5
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II

## Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718699755782
- Waga netto: 0,076 kg
- Waga brutto: 0,101 kg
- Wysokość: 9,000 cm
- Długość: 6,000 cm
- Szerokość: 9,800 cm
- Numer seryjny (12NC): 929002374720



Data wydania: 2021-06-15  
Wersja: 0.258

© 2021 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)