

PHILIPS

Süvik-kohtvalgusti

Funktsionaalne

TARAGON SL262

Valge



8718699755805



Mugav LED-valgusti, mis ei väsita silmi

Philipsi LED-valgustid annavad valguse, mis on loodud teie silmade mugavusele mõeldes.

Lihne kogemus

- Nende reguleeritavate modulaarvalgustitega saate valida, kuidas ja kuhu valgus langeb.

Parim kvaliteet

- EyeComfort – valgus, mis säästab silmi

Materjal ja viimistlus

- Kvaliteetne metallmaterjal

Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 20 000 tundi

Esiletõstetud tooted

Reguleeritav modulaarvalgusti EyeComfort

Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna paljud meist veedavad aega siseruumides, on oma kodu õigesti valgustamine olulisem kui kunagi varem. Meie tooteid on katsetatud rangete kriteeriumite osas, mis puudutavad värelust, vilkumist,

pimestamist, värviedastust ja hämardavat efekti, et vastata EyeComforti nõuetele. Philipsi LED-pirnid ei anna mitte ainult mugavat valgust, vaid säilitavad selle kogu kasutusea jooksul, pakkudes püsivat valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi enam kui kümneks aastaks. Lülitage

valgusele, mis säästab teie silmi. Silmad tänavad teid selle eest.

Kvaliteetne metallmaterjal

Vastupidav kauakestva ja kauni metallmaterjaliga viimistlus.

Pikk tööiga – kuni 20 000 tundi

Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 20 000 tunnini.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: valge
- Materjal: plast

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatud kohtvalgus lambipeas: Jah
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
- Keskvalgusti: Jah

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Funktsionaalne
- Tüüp: Kohtvalgusti

Toote mõõtmed ja kaal

- Väljalõike pikkus: 7 cm
- Väljalõike laius: 7 cm
- Kõrgus: 4,2 cm
- Pikkus: 8,5 cm
- Kaal pakendita: 0,076 kg
- Kaugus õõnsuses: 1,5 cm
- Laius: 8,5 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 20 000 tund(i)
- Läbimõõt: 85 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 380
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 4.5
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699755805
- Kaal pakendita: 0,228 kg
- Brutokaal: 0,275 kg
- Kõrgus: 9,000 cm
- Pikkus: 9,800 cm
- Laius: 14,800 cm
- Materjali number (12NC): 929002374622



Väljalaske kuupäev:
2021-11-14
Versioon: 0.306

© 2021 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com