

# PHILIPS

Spot da incasso

Funzionale

TARAGON SL262

Bianco

8718699755805



## Luce LED confortevole pensata per i tuoi occhi

Gli apparecchi d'illuminazione LED di Philips forniscono una luce ideata per il comfort dei tuoi occhi.

### **Facile da usare**

- Con queste lampade modulari regolabili, scegli dove far arrivare la luce e in che modo illuminare.

### **Di prima qualità**

- EyeComfort - la luce che piace agli occhi

### **Materiale e finitura**

- Materiale metallico di alta qualità

### **Durata**

- Durata ultra prolungata fino a 20.000 ore

# In evidenza

## Illuminazione modulare regolabile EyeComfort

Una luce scadente può causare un affaticamento degli occhi. Molti di noi ormai passano molto tempo al chiuso, è quindi più importante che mai godere di un'illuminazione di qualità in casa. I nostri prodotti soddisfano criteri di prova rigorosi, tra cui sfarfallio, effetto stroboscopico, riflesso, resa cromatica

ed effetti di regolazione per garantire il rispetto dei requisiti di EyeComfort. Le lampade LED Philips non solo emanano una luce piacevole, ma rimangono invariate per tutta la loro vita, offrendo qualità di illuminazione, potenza e colore costanti per più di un decennio. Passa a una luce più rilassante per i tuoi occhi. Ti ringrazieranno.

## Materiale metallico di alta qualità

Materiale metallico durevole, per una finitura solida.

## Durata ultra prolungata fino a 20.000 ore

La tecnologia LED di Philips estende la durata dei prodotti fino a 20.000 ore.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: white
- Materiale: plastica

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: Sì
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No
- Elemento centrale: Sì

## Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80

## Varie

- Appositamente progettata per: Funzionale

## Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza incasso: 7 cm
- Larghezza incasso: 7 cm
- Altezza: 4,2 cm
- Lunghezza: 8,5 cm
- Peso netto: 0,076 kg
- Distanza incasso: 1,5 cm
- Larghezza: 8,5 cm

## Service

- Garanzia: 2 anni

## Specifiche tecniche

- Durata fino a: 20.000 ore
- Diametro: 85 mm
- Totale lumen emessi dall'apparecchio: 380
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: 220-240
- Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile: No
- LED: Sì
- LED integrato: Sì
- Watt lampadina inclusa: 4.5
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II

## Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699755805
- Peso netto: 0,228 kg
- Peso lordo: 0,275 kg
- Altezza: 9,000 cm
- Lunghezza: 9,800 cm
- Larghezza: 14,800 cm
- Numero del materiale (12NC): 929002374622



Data di rilascio:  
2020-08-01  
Versione: 0.186

© 2020 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.