PHILIPS

Innfelt spot

Funksjonell

TARAGON SL262

White



8718699755805



Komfortabelt LED-lys som er skånsomt mot øynene

Philips LED gir lys som er designet for å være skånsomt mot øynene.

Enkel å oppleve
- Velg hvor og hvordan lyset skal falle med disse justerbare modullysene.

Overlegen kvalitet
- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

Materiale og utseende
- Metall i høy kvalitet

Holdbarhet
- Lang levetid opptil 20 000 timer

Høydepunkter

Justerbar modulbelysning Eyecomfort

Dårlig innebelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

Metall i høy kvalitet

Slitesterkt og tiltalende metallmateriale for et markant utseende.

Lang levetid opptil 20 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 20 000 timer.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: hvit
- Materiale: plast

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ja
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Midtpunkt: Ja

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Spesielt designet for: Funksjonell
- Type: Spotlight

Mål og vekt på produktet

- Lengde på utstikker: 7 cm
- Bredde på utstikker: 7 cm
- Høyde: 4,2 cm
- Lengde: 8,5 cm
- Nettovekt: 0,076 kg
- Forsenkningsavstand: 1,5 cm
- Bredde: 8,5 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 20 000 time(r)
- Diameter: 85 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 380
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: 220-240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- LED: Ja
- Innebygd LED-lyskilde: Ja
- Lyspære følger med: 4.5
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

Utgivelsesdato:
2023-11-09
Versjon: 0.377

© 2023 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com