

PHILIPS

Zapuštěné bodové
svítidlo

Funkční

TARAGON SL262

Nikl



8718699755836



Příjemné LED světlo, které je šetrné k vašim očím

Svítidla Philips LED vyzařují světlo, které je příjemné pro vaše oči.

Jednoduše zázitek

- Vyberte si pomocí nastavitelného modulárního osvětlení, jak a kam má dopadat světlo.

Špičková kvalita

- EyeComfort – světlo příjemné pro oči

Materiál a povrchová úprava

- Vysoce kvalitní kov

Odolnost

- Dlouhá životnost – až 20 000 hodin

Přednosti

Nastavitelné modulární osvětlení

Pohodlí pro oči

Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je proto mnohem důležitější než kdy dříve, aby váš domov byl správně osvětlen. Naše výrobky splňují nejpřísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení,

a splňují proto požadavky EyeComfort. LED žárovky Philips nejenže vyzařují příjemné světlo, ale také si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Jsou schopny poskytovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí. Přejděte na světlo, které je pohodlné pro oči. Vaše oči vám poděkují.

Vysoce kvalitní kov

Odolný a atraktivní kov pro odolný povrch.

Dlouhá životnost – až 20 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 20 000 hodin.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: nikl
- Materiál: plast

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ano
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Střední díl: Ano

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 36 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80

Různé

- Speciálně navrženo pro: Funkční
- Typ: Bodové svítidlo

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka výřezu: 7 cm
- Šířka výřezu: 7 cm
- Výška: 4,2 cm
- Délka: 8,5 cm
- Čistá hmotnost: 0,076 kg
- Vzdálenost zapuštění: 1,5 cm
- Šířka: 8,5 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Životnost až: 20 000 h
- Průměr: 85 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 380
- Barva světla: 2700
- Napájení ze sítě: 220–240
- Ztlumitelné svítidlo: Ne
- LED: Ano
- Zabudovaný LED zdroj: Ano
- Příkon žárovky: 4.5
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699755836
- Čistá hmotnost: 0,228 kg
- Hrubá hmotnost: 0,275 kg
- Výška: 9,000 cm
- Délka: 9,800 cm
- Šířka: 14,800 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929002374722



Datum vydání: 2021-04-13
Verze: 0.232

© 2021 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com