

# PHILIPS

Foco encastrável

Funcional

TARAGON SL262

Nickle



8718699755836



## Luz LED confortável para os olhos

As luminárias LED Philips fornecem luz concebida para o conforto dos seus olhos.

### Fácil de experimentar

- Escolha como e onde a luz incide com estas luzes modulares ajustáveis.

### Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

### Material e acabamento

- Material metálico de elevada qualidade

### Duração

- Vida útil longa até 20.000 horas

# Destques

## Luz modular ajustável Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de

regulação para assegurar que cumprem os requisitos EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

## Material metálico de elevada qualidade

Material metálico duradouro e apelativo para um acabamento resistente.

## Vida útil longa até 20.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 20.000 horas.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: nickle
- Material: plástico

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Sim
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não
- Peça de centro: Sim

## Características da luz

- Ângulo de feixe: 36 °
- Índice de restituição cromática (IRC): 80

## Diversos

- Concebida especialmente para: Funcional
- Tipo: Foco com casquilho de rosca

## Dimensões e peso do produto

- Comprimento da cavidade: 7 cm
- Largura da cavidade: 7 cm
- Altura: 4,2 cm
- Comprimento: 8,5 cm
- Peso líquido: 0,076 kg
- Distância de encastramento: 1,5 cm
- Largura: 8,5 cm

## Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

## Especificações técnicas

- Vida útil até: 20.000 h
- Diâmetro: 85 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 380
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 4.5
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699755836
- Peso líquido: 0,228 kg
- Peso bruto: 0,275 kg
- Altura: 9,000 cm
- Comprimento: 9,800 cm
- Largura: 14,800 cm
- Número de material (12NC): 929002374722



Data de publicação:  
2021-02-22  
Versão: 0.228

© 2021 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)