

# PHILIPS

Zapustené bodové  
svietidlo

Funkčné osvetlenie

TARAGON SL262

Nickle



8718699755836



## Príjemné LED svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam

Svietidlá Philips LED poskytujú svetlo, ktoré je určené pre pohodlie vašich očí.

### Jednoduchá obsluha

- Vyberte, ako a kde dopadá svetlo, pomocou týchto modulárnych svetiel.

### Prvotriedna kvalita

- EyeComfort – svetlo príjemné na oči

### Materiál a povrchová úprava

- Kovový materiál vysokej kvality

### Životnosť

- Dlhá životnosť až 20 000 hodín

# Hlavné prvky

## Nastaviteľné modulárne svetlo EyeComfort

Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť namáhanie očí. Mnohí z nás trávajú veľa času v interiéri, a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby bola vaša domácnosť správne osvetlená. Naše produkty pri testovaní vyhovujú prísnyim kritériám týkajúcim sa napríklad blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb

a stmievacích efektov, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky koncepcie EyeComfort. LED svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú príjemné svetlo, a to počas celej svojej životnosti, vďaka čomu už viac ako desaťročie poskytujú trvalý svetelný výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla. Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči. Vaše oči vám poďakujú.

## Kovový materiál vysokej kvality

Trvanlivý a atraktívny kovový materiál s výraznou povrchovou úpravou.

## Dlhá životnosť až 20 000 hodín

LED technológia Philips predĺži životnosť vášho výrobku až na 20 000 hodín.

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: nikel
- Materiál: plast

## Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: áno
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie
- Ústredný prvok: áno

## Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 36 stupeň (stupne)
- Index podania farieb (CRI): 80

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Funkčné osvetlenie
- Typ: Bodové svetidlo

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka výrezu: 7 cm
- Šírka výrezu: 7 cm
- Výška: 4,2 cm
- Dĺžka: 8,5 cm
- Netto hmotnosť: 0,076 kg
- Zapustená vzdialenosť: 1,5 cm
- Šírka: 8,5 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické špecifikácie

- Životnosť až: 20 000 h
- Priemer: 85 mm
- Celkový výstup svetidla v lúmenoch: 380
- Farba svetla: 2700
- Napájanie zo siete: 220-240
- Svetidlo s možnosťou stmievania: Nie
- LED: áno
- Zabudované LED: áno
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 4.5
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II

## Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718699755836
- Netto hmotnosť: 0,228 kg
- Brutto hmotnosť: 0,275 kg
- Výška: 9,000 cm
- Dĺžka: 9,800 cm
- Šírka: 14,800 cm
- Materiál krytu (12NC): 929002374722



Dátum vydania: 2021-01-12  
Verzia: 0.213

© 2021 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)