

PHILIPS

Спот осветление за
вграждане

Функционални

DIVE SL261

Бяло

Размери

8718699755928



Създайте идеалната атмосфера с качествено осветление, подходящо за димиране.

Създайте перфектното настроение със светодиодно насочено осветление на Philips, с него можете лесно да регулирате светлините си от всекидневна ярка светлина до уютни тонове.

Допълнете своя интериор

- Декоративно метално покритие

Светлинен ефект

- Ярък и фокусиран лъч

Безопасност

- Влагоустойчивост

Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите

Бутон

- Възможност за димиране

Издръжливост

- Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Акценти

Декоративно метално покритие

Съвременният метален завършек добавя модерна нотка.

Ярък и фокусиран лъч

Фокусирайте светлината върху предмети, масата за хранене или друг интериор, за да привлечете вниманието към конкретни стилове.

Влагоустойчивост

Влагоустойчивост означава, че можете спокойно да използвате този продукт в бани, кухни, балкони и други пространства, в които има влага.

Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напегне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветоподаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на

светлина, мощност и цветност през повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

Възможност за димиране

Позволява да промените настроението, като понижавате нивата на яркост на LED лампата, от ярка бяла светлина до уютно осветление – точно както традиционните лампи.

Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Светодиодната технология Philips удължава живота на продукта до 15 000 часа

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: бяло
- Материал: метал/пластмаса

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не
- В средата на стаята: Да

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Индекс на предаване на цветовете (CRI): 80

Разни

- Специално предназначено за: Функционални
- Тип: Осветление тип Спот

Размери и тегло на продукта

- Дължина на контура: 7 cm
- Ширина на контура: 7 cm
- Височина: 5,5 cm
- Дължина: 8,5 cm
- Нето тегло: 0,114 kg
- Разстояние при монтаж: 1,5 cm
- Ширина: 8,5 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 20 000 h
- Диаметър: 85 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 350
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: 220-240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Да
- LED лампи: Да
- Вграден LED: Да
- Включена мощност на лампата: 5
- IP код: IP20 (отпред 65)
- Клас на защита: Клас II

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8718699755928
- Нето тегло: 0,340 kg
- Брутно тегло: 0,402 kg
- Височина: 9,000 cm
- Дължина: 10,500 cm
- Ширина: 18,700 cm
- Номер на материала (12NC): 929002374022



Дата на издаване:
2021-05-03
Версия: 0.166

© 2021 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.