

# PHILIPS

Foco encastrável

Funcional

DIVE SL261

Branco

Regulação

8718699755928



## Crie o ambiente perfeito com luz regulável de alta qualidade.

Crie o ambiente perfeito com focos encastrados de intensidade regulável LED Philips, para regular facilmente as luzes, desde a luz brilhante do dia a dia aos tons aconchegantes.

### Combina com o seu interior

- Acabamento metalizado decorativo

### Efeito de luz

- Feixe brilhante direcionado

### Segurança

- Resistente à humidade

### Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

### controlo

- Intensidade regulável

### Duração

- Vida útil longa até 15.000 horas

# Destques

## Acabamento metalizado decorativo

O acabamento metalizado contemporâneo confere um toque moderno.

## Feixe brilhante direcionado

Direcione luz para os objetos, uma mesa de jantar ou outros interiores para chamar a atenção para determinados estilos.

## Resistente à humidade

A resistência à humidade significa que pode utilizar com confiança este produto em casas de banho, cozinhas, varandas e outros espaços onde a humidade pode ser um fator.

## Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz

confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

## Intensidade regulável

Permite mudar o ambiente ao reduzir os níveis de brilho do LED, desde a luz branca brilhante a um brilho acolhedor, como as lâmpadas tradicionais.

## Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: branco
- Material: metal/plástico

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não
- Peça de centro: Sim

## Características da luz

- Ângulo de feixe: 36 °
- Índice de restituição cromática (IRC): 80

## Diversos

- Concebida especialmente para: Funcional
- Tipo: Foco com casquilho de rosca

## Dimensões e peso do produto

- Comprimento da cavidade: 7 cm
- Largura da cavidade: 7 cm
- Altura: 5,5 cm
- Comprimento: 8,5 cm
- Peso líquido: 0,114 kg
- Distância de encastramento: 1,5 cm
- Largura: 8,5 cm

## Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

## Especificações técnicas

- Vida útil até: 20.000 h
- Diâmetro: 85 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 350
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Sim
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 5
- Código IP: IP20 (frontal 65)
- Classe de proteção: Classe II

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC - produto: 8718699755928
- Peso líquido: 0,340 kg
- Peso bruto: 0,402 kg
- Altura: 9,000 cm
- Comprimento: 10,500 cm
- Largura: 18,700 cm
- Número de material (12NC): 929002374022



Data de publicação:  
2021-02-27  
Versão: 0.161

© 2021 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.