

# PHILIPS

Süllyesztett  
szpotlámpa

Funkcionális

DIVE SL261

Nikkel

fényerő csökkentése



8718699755959



## Kiváló minőségű tompítható fényével tökéletes megvilágítás érhető el.

A Philips szabályozható, LED-es süllyesztett szpotlámpáival könnyedén tompíthatja a mindennapi ragyogó fényt kényelmes erősségűre.

#### **Illessze belső teréhez.**

- Dekoratív fémbevonat

#### **Fényhatás**

- Erőteljes, irányított fénysugár

#### **Biztonság**

- Nedvességálló

#### **Prémium minőség**

- EyeComfort - a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.

#### **Vezérlőelem**

- szabályozható

#### **Tartósság**

- Hosszú, akár 15 000 órás élettartam

# Fénypontok

## Dekoratív fémbevonat

A fémbevonat modern megjelenést kölcsönöz a lámpának.

## Erőteljes, irányított fénysugár

Íranyítsa a fényt tárgyakra, egy étkezőasztalra vagy más belső elemekre, hogy felhívja a figyelmet egy adott stílusjegyre.

## Nedvességálló

A nedvességáll kialakításnak köszönhetően a terméket használhatja fürdőszobában, konyhában, erkélyen vagy más olyan helyeken, ahol a nedvesség lecsapódhat.

## Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

## szabályozható

Változtassa meg a környezete hangulatát a LED fényerejének csökkentésével – a ragyogó fehér fénytől a hangulatos izzásig – akárcsak a hagyományos lámpáknál.

## Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia a termék élettartamát akár 15 000 órára is meghosszabbítja.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: nikkal
- Anyag: fém/műanyag

## További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejjű spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem
- Központi elem: Igen

## A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 36 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Funkcionális
- Típus: Szpotlámpa

## A termék méretei és tömege

- Kivágás hossza: 7 cm
- Kivágás szélessége: 7 cm
- Magasság: 5,5 cm
- Hosszúság: 8,5 cm
- Nettó tömeg: 0,114 kg
- Süllyesztett távolság: 1,5 cm
- Szélesség: 8,5 cm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- Élettartama akár: 20 000 h
- Átmérő: 85 mm
- A lámpa teljes fényárama: 350
- Színhőmérséklet: 2700
- Hálózati tápellátás: 220-240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Igen
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 5
- IP-kód: IP20 (előlap: 65)
- Védelmi osztály: II. osztály

**Formatervezés és kidolgozás**

- Szín: nikkal
- Különösen a következőre tervezve::  
Funkcionális
- EAN/UPC - termék: 8718699755959
- Jótállás: 2 év
- A fényugár szöge: 36 fok
- Nettó tömeg: 0,340 kg
- Kivágás hossza: 7 cm
- Anyag: fém/műanyag
- Bruttó tömeg: 0,402 kg
- Kivágás szélessége: 7 cm
- Állítható fejú spotlámpa: Nem
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Típus: Szpotlámpa
- Magasság: 9,000 cm
- Magasság: 5,5 cm
- Élettartama akár: 20 000 h
- Hosszúság: 10,500 cm
- Szélesség: 18,700 cm
- Anyagszám (12NC): 929002374122
- Hosszúság: 8,5 cm
- Nettó tömeg: 0,114 kg
- Süllyesztett távolság: 1,5 cm
- Szélesség: 8,5 cm
- Átmérő: 85 mm
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- A lámpa teljes fényárama: 350
- Színhőmérséklet: 2700
- Integrált LED: Igen
- Hálózati tápellátás: 220-240
- Szabályozható fényerejű lámpatest:  
Igen
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás  
mellékelve: 5
- IP-kód: IP20 (előlap: 65)
- Védelmi osztály: II. osztály
- Tartozék távvezérlő: Nem
- Központi elem: Igen



Kiadás dátuma:  
2022-06-13  
Verzió: 0.246

© 2022 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)