

# PHILIPS

Zapustené bodové  
svietidlo

Funkčné osvetlenie

DIVE SL261

nikel

Stlmit



8718699755959



## Vytvorte si dokonalé prostredie pomocou kvalitného stmievateľného svetla.

Vytvorte si dokonalú atmosféru pomocou stmievateľných zapustených bodových svietidiel Philips LED, vďaka ktorým môžete jednoducho stmievať osvetlenie, od žiarivého svetla na každodenné použitie až po útulné tóny.

### Zlajte svoj interiér

- Dekoratívna kovová povrchová úprava

### Svetelný efekt

- Jasný a presne zamierený svetelný lúč

### Bezpečnosť

- Odolnosť voči vlhkosti

### Prvotriedna kvalita

- EyeComfort – svetlo príjemné na oči

### Ovládanie

- Možnosť stmievania

### Životnosť

- Dlhá životnosť až 15 000 hodín

# Hlavné prvky

## Dekoratívna kovová povrchová úprava

Moderná kovová úprava je štýlovým detailom.

## Jasný a presne zamierený svetelný lúč

Osvetlite objekty, jedálenský stôl alebo iné prvky interiéru a priláčajte tak pozornosť k jednotlivým dekoratívnym prevedeniam.

## Odolnosť voči vlhkosti

Vďaka odolnosti voči vlhkosti môžete tento produkt bez obáv používať v kúpeľni, kuchyni, na balkóne aj na iných miestach, kde sa vlhkosť dá očakávať.

## EyeComfort

Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť namáhanie očí. Mnohí z nás trávajú veľa času v interiéri, a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby bola vaša domácnosť správne osvetlená. Naše produkty pri testovaní vyhovujú prísnyh kritériám týkajúcim sa napríklad blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a stmievacích efektov, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky koncepcie EyeComfort. LED svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú príjemné svetlo, a to počas celej svojej životnosti, vďaka čomu už viac ako desaťročie poskytujú trvalý svetelný

výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla. Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči. Vaše oči vám podakujú.

## Možnosť stmievania

Umožňuje vám zmeniť náladu prispôbením jasnosti svetiel LED – od jasného bieleho svetla až po útulné tlmené svetlo ako pri tradičných lampách.

## Dlhá životnosť až 15 000 hodín

LED technológia Philips predlži životnosť vášho výrobku až na 15 000 hodín.

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: nikel
- Materiál: kov/plast

## Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie
- Ústredný prvok: áno

## Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 36 stupeň (stupne)
- Index podania farieb (CRI): 80

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Funkčné osvetlenie
- Typ: Bodové svetidlo

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka výrezu: 7 cm
- Šírka výrezu: 7 cm
- Výška: 5,5 cm
- Dĺžka: 8,5 cm
- Netto hmotnosť: 0,114 kg
- Zapustená vzdialenosť: 1,5 cm
- Šírka: 8,5 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické špecifikácie

- Životnosť až: 20 000 h
- Priemer: 85 mm
- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 350
- Farba svetla: 2700
- Napájanie zo siete: 220-240
- Svetidlo s možnosťou stmievania: áno
- LED: áno
- Zabudované LED: áno
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 5
- Kód IP: IP20 (vpredu 65)
- Trieda ochrany: Trieda II

## Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718699755959
- Netto hmotnosť: 0,340 kg
- Brutto hmotnosť: 0,402 kg
- Výška: 9,000 cm
- Dĺžka: 10,500 cm
- Šírka: 18,700 cm
- Materiál krytu (12NC): 929002374122



Dátum vydania: 2021-10-12  
Verzia: 0.196

© 2021 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)