

# PHILIPS

Upotettava  
kohdevalaisin

Toiminnallinen

SPARKLE SL261

White

Himmennys



8718699755980



## Luo täydellinen tunnelma laadukkaalla himmennettävällä valolla.

Luo täydellinen tunnelma Philipsin upotettavilla ja himmennettävillä LED-kohdevalaisimilla, joilla voit helposti himmentää normaalin kirkkaan arkivalaistuksen kotoisan lämpimiin sävyihin.

### Helppo kokea

- Valitse näiden säädettävien modulaaristen valaisimien avulla, miten ja minne valo osuu.

### Valotehoste

- Kirkas ja kohdistettu valokeila

### Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmille mukavaa valoa

### Ohjaus

- Himmennettävä

### Kestävyys

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

# Kohokohdat

## Säädettävä modulaarinen valaisin Kirkas ja kohdistettu valokeila

Suuntaa valo esineisiin, ruokailupöytään tai muuhun sisustukseen kiinnittäaksesi katsojien huomion tiettyihin tyyleihin.

## Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit muun muassa välkynnän, stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn, värintoiston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

## Himmennettävä

Voit vaihtaa tunnelmaa vähentämällä LED-lamppujen kirkkautta kirkaasta valkoisesta valosta kotoisan lämpimään hehkuun – aivan kuten perinteisillä lamputilla.

## Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikänsä jopa 15 000 tuntiin.

# Tekniset tiedot

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: valkoinen
- Materiaali: metalli/muovi

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Keskipiste: Kyllä

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Toiminnallinen
- Tyyppi: Kohdevalaisin

## Tuotteen mitat ja paino

- Aukon pituus: 7 cm
- Aukon leveys: 7 cm
- Korkeus: 5,5 cm
- Pituus: 8,5 cm
- Nettopaino: 0,118 kg
- Upotussyvyys: 1,5 cm
- Leveys: 8,5 cm

## Huolto

- Takuu: 2 vuotta

**Tekniset tiedot**

- Käyttöikä jopa: 20 000 tuntia
- Halkaisija: 85 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 350
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: 220-240
- Valaisin himmennettävissä: Kyllä
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 5.5
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II

**Muotoilu ja pinnoitus**

- Väri: valkoinen
- Suunniteltu erityisesti: Toiminnallinen
- EAN/UPC – tuote: 8718699755980
- Takuu: 2 vuotta
- Keilakulma: 36 °
- Nettopaino: 0,350 kg
- Aukon pituus: 7 cm
- Materiaali: metalli/muovi
- Bruttopaino: 0,414 kg
- Aukon leveys: 7 cm
- Säädettävä spotti: Kyllä
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Tyyppi: Kohdevalaisin
- Korkeus: 9,000 cm
- Korkeus: 5,5 cm
- Käyttöikä jopa: 20 000 tuntia
- Pituus: 10,500 cm
- Leveys: 18,700 cm
- Pituus: 8,5 cm
- Nettopaino: 0,118 kg
- Upotussyvyys: 1,5 cm
- Leveys: 8,5 cm
- Halkaisija: 85 mm
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 350
- Valon väri: 2700
- Integroitu LED: Kyllä
- Verkkovirta: 220-240
- Valaisin himmennettävissä: Kyllä
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 5.5
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Keskipiste: Kyllä

