

PHILIPS

Süllyesztett
szpotlámpa

Funkcionális

SPARKLE SL261

Fehér

fényerő csökkentése



8718699755980



Kiváló minőségű tompítható fényével tökéletes megvilágítás érhető el.

A Philips szabályozható, LED-es süllyesztett szpotlámpáival könnyedén tompíthatja a mindennapi ragyogó fényt kényelmes erősségűre.

Egyszerűen használható

- Ezekkel a moduláris fényforrásokkal beállítható, hogyan és hová essen a fény.

Fényhatás

- Erőteljes, irányított fénysugár

Prémium minőség

- EyeComfort - a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.

Vezérlőelem

- szabályozható

Tartósság

- Hosszú, akár 15 000 órás élettartam

Fénypontok

Beállítható moduláris fényforrás

Erőteljes, irányított fénysugár

Íranyítsa a fényt tárgyakra, egy étkezőasztalra vagy más belső elemekre, hogy felhívja a figyelmet egy adott stílusjegyre.

Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

szabályozható

Változtassa meg a környezete hangulatát a LED fényerejének csökkentésével – a ragyogó fehér fénytől a hangulatos izzásig – akárcsak a hagyományos lámpáknál.

Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia a termék élettartamát akár 15 000 órára is meghosszabbítja.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: fehér
- Anyag: fém/műanyag

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejjű spotlámpa: Igen
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem
- Központi elem: Igen

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 36 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Funkcionális
- Típus: Szpotlámpa

A termék méretei és tömege

- Kivágás hossza: 7 cm
- Kivágás szélessége: 7 cm
- Magasság: 5,5 cm
- Hosszúság: 8,5 cm
- Nettó tömeg: 0,118 kg
- Süllyesztett távolság: 1,5 cm
- Szélesség: 8,5 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 20 000 h
- Átmérő: 85 mm
- A lámpa teljes fényárama: 350
- Színhőmérséklet: 2700
- Hálózati tápellátás: 220-240
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Igen
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 5.5
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: Class II

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699755980
- Nettó tömeg: 0,350 kg
- Bruttó tömeg: 0,414 kg
- Magasság: 9,000 cm
- Hosszúság: 10,500 cm
- Szélesség: 18,700 cm
- Anyagszám (12NC): 929002374222



Kiadás dátuma: 2021-10-11
Verzió: 0.201

© 2021 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com