

PHILIPS

Vgradni reflektor

Funkcionalno

DIVE SL261

Bela

Zatemnitev



8718699756048



Ustvarite popolno vzdušje z visokokakovostno lučjo z možnostjo zatemnitve.

Ustvarite popolno razpoloženje s Philipsovimi vgradnimi reflektorji LED z možnostjo zatemnitve, s katerimi lahko preprosto prilagajate intenzivnost svetlobe, od vsakodnevne močne svetlobe do nežnih tonov.

Dopolni vaš prostor

- Dekorativen kovinski videz

Svetlobni učinek

- Močen in usmerjen svetlobni snop

Varnost

- Odpornost na vlago

Vrhunska kakovost

- Tehnologija EyeComfort – svetloba, ki je prijazna do oči

Upravljanje

- Možnost zatemnitve

Trpežnost

- Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Značilnosti

Dekorativen kovinski videz

Sodoben kovinski videz doda poseben pridih.

Močen in usmerjen svetlobni snop

Svetlobo usmerite na predmete, jedilno mizo ali drugo notranjo opremo, da postavite v ospredje želeni styling.

Odpornost na vlago

Odpornost na vlago pomeni, da lahko ta izdelek brez težav uporabljate v kopalnicah, kuhinjah, na balkonih in v drugih prostorih, kjer je lahko prisotna vlaga.

Udobje oči

Nizka kakovost svetlobe lahko utruja oči. Ker veliko časa preživimo v zaprtih prostorih, je ustrezna razsvetlitev doma bolj pomembna kot kadarkoli prej. Naši izdelki izpolnjujejo stroga preizkusna merila, vključno z migetanjem, utripanjem, bleščanjem, prikazom barv in zatemnjeno svetlobo, da se zagotovi skladnost z zahtevami tehnologije EyeComfort (udobje oči). Ne samo, da Philipsove sijalke LED poskrbijo za udobno svetlobo, ampak ostanejo takšne skozi celotno življenjsko dobo in dlje kot desetletje zagotavljajo dosledno kakovost svetlobe, svetilnost

in barvo. Odločite se za svetlobo, ki je prijazna do oči. Vaše oči vam bodo hvaležne.

Možnost zatemnitve

Omogoča vam spreminjanje vzdušja z zmanjšanjem ravni svetlosti LED – s svetle bele svetlobe na prijetno svetlobo tradicionalnih svetilk.

Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Philipsova tehnologija LED življenjsko dobo vašega izdelka podaljša na do 15.000 ur.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: bela
- Material: kovina/plastika

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne
- Osrednji predmet: Da

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 36 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno

- Posebej zasnovano za: Funkcionalno
- Tip: Reflektor

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina odprtine za izrez: 7 cm
- Širina odprtine za izrez: 7 cm
- Višina: 5,5 cm
- Dolžina: 8,5 cm
- Neto teža: 0,114 kg
- Dolžina vgradnega dela: 1,5 cm
- Širina: 8,5 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 20.000 h
- Premer: 85 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 350
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: 220-240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Da
- LED: Da
- Vgrajen LED: Da
- Moč priložene sijalke: 5.5
- Koda IP: IP20(front 65)
- Zaščitni razred: Razred II

Zasnova in izdelava

- Barva: bela
- Posebej zasnovano za: Funkcionalno
- EAN/UPC – izdelek: 8718699756048
- Garancija: 2 leti
- Kot snopa: 36 stopinj
- Neto teža: 0,342 kg
- Dolžina odprtine za izrez: 7 cm
- Material: kovina/plastika
- Bruto teža: 0,402 kg
- Širina odprtine za izrez: 7 cm
- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Tip: Reflektor
- Višina: 9,000 cm
- Višina: 5,5 cm
- Življenjska doba do: 20.000 h
- Dolžina: 10,500 cm
- Širina: 18,700 cm
- Številka materiala (12NC): 929002374422
- Dolžina: 8,5 cm
- Neto teža: 0,114 kg
- Dolžina vgradnega dela: 1,5 cm
- Širina: 8,5 cm
- Premer: 85 mm
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 350
- Barva svetlobe: 2700
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Omrežno napajanje: 220-240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Da
- LED: Da
- Vgrajen LED: Da
- Moč priložene sijalke: 5.5
- Koda IP: IP20(front 65)
- Zaščitni razred: Razred II
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne
- Osrednji predmet: Da



Datum izdaje: 2022-06-28
Različica: 0.298

© 2022 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com