

PHILIPS


Capsule

LED

2 W-25 W

G9

Warm wit



8718699758400



Ervaar warmwitte LED-verlichting

Philips LED-lampen geven een schitterend, warmwit licht, gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. De lamp heeft een pure en elegante vormgeving en is de perfecte vervanging voor traditionele matte lampen.

Hoogwaardig licht

- Warmwit licht dat echt op gloeilamplicht lijkt

Kies voor een duurzame oplossing

- Energiebesparing tot wel 80%

Light beyond illumination

- Een eenvoudige LED voor dagelijks gebruik

Kenmerken

Warmwit licht dat op gloeilamplicht lijkt



Deze lamp heeft een kleurtemperatuur van 2700 K en geeft een warme, rustgevende sfeer, perfect voor ontspannen. Dit licht van 2700 K is ideaal voor het ontwerpen van woningverlichting

Energiebesparing tot wel 80%



Profiteer van de energiebesparing van LED's zonder toegevingen te doen aan de lichtkwaliteit. Bespaar meteen meer dan 80% energie door uw bestaande gloei- of halogeenlampen te vervangen

Een eenvoudige LED voor dagelijks gebruik



De Philips LED voor alledag is de perfecte lamp voor jouw basisbehoeften voor verlichting. Hij levert het mooie licht en de betrouwbare prestaties die je van een LED verwacht voor een betaalbare prijs.

Specificaties

Kenmerken

- Dimbaar: Nee
- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: niet-richtbare globelamp
- Fitting: G9
- Technologie: LED

Lampafmeting

- Hoogte: 5 cm
- Gewicht: 0,008 kg
- Breedte: 1,35 cm

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 10 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Nominale levensduur: 10.000 hr
- Aantal schakelcycli: 5.000

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Lichtkleurcategorie: Warm wit
- Nominale lichtstroom: 200 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K

Diversen

- EyeComfort: Nee

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 9.5 mA
- Rendement: 100 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699758400
- EOC: 871869975840000
- Producttitel: LEDClassic 25W G9 WW RF ND SRT6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.8
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 2 W
- Vermogensequivalent: 25 W

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 5 cm

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 10.000 hr
- Nominale lichtstroom: 200 lm
- Nominaal vermogen: 2 W

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8718699758400
- Nettogewicht: 0,006 kg
- Brutogewicht: 0,014 kg
- Hoogte: 12,700 cm
- Lengte: 2,500 cm
- Breedte: 6,300 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929002326201



Publicatiedatum:
2023-11-09
Versie: 0.260

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com