

PHILIPS

Capsulă

LED

2 W – 25 W

G9

Alb



8718699758448



Bucurați-vă de lumină albă caldă cu LED

Becurile cu LED-uri Philips asigură o lumină frumoasă albă, caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate de energie. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiționale mate.

Lumină de înaltă calitate

- Lumină albă strălucitoare

Alege o soluție de durată

- Reducere de până la 80% a consumului de energie

Lumină dincolo de iluminare

- Un LED simplu, pentru utilizare zilnică

Repere

Lumină albă strălucitoare



Acest bec are o temperatură de culoare de 3000 K, oferind o lumină strălucitoare, caldă, perfectă pentru crearea unei ambianțe primitoare, în care să-ți inviți prietenii sau să te relaxezi cu o carte.

Reducere de până la 80% a consumului de energie



Bucurați-vă de economiile la energie oferite de LED-uri, fără sacrificii în ceea ce privește calitatea luminii. Reduceți instantaneu consumul de energie cu peste 80% prin înlocuirea becurilor cu incandescență sau cu halogen existente

Un LED simplu, pentru utilizare zilnică



Becul LED de la Philips pentru utilizare zilnică este perfect pentru necesitățile tale de iluminat de bază. Oferă o lumină minunată și performanța la care te aștepti de la tehnologia LED, la un preț accesibil.

Specificații

Caracteristici

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Glob nedirecțional
- Soclu: G9
- Tehnologie: LED

Dimensiunile becului

- Înălțime: 5 cm
- Greutate: 0,008 kg
- Lățime: 1,35 cm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 10 a
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Durată de viață nominală: 10.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 5.000

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 3000 K
- Categorie culoare lumină: Alb
- Flux luminos nominal: 220 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: Lumină instantanee
- Cod culoare: 830 | CCT of 3000K

Diverse

- EyeComfort: Nu

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 9.5 mA
- Eficacitate: 110 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8718699758448
- EOC: 871869975844800
- Titlu produs: LEDClassic 25W G9 WH ND SRT6

Consum de energie

- Factor de putere: 0.8
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 2 W
- Putere echivalentă: 25 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): A++

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 5 cm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 10.000 ore
- Flux luminos nominal: 220 lm
- Putere nominală: 2 W

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699758448
- Greutate netă: 0,004 kg
- Greutate brută: 0,014 kg
- Înălțime: 12,700 cm
- Lungime: 2,500 cm
- Lățime: 6,300 cm
- Număr material (12NC): 929002326301



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.71

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com