

PHILIPS

Kapsel

LED

2–25 W

G9

Külm valge



8718699758462



Proovige sooja valget LED-valgust

Philipsi LED-pirnid annavad kaunist sooja valget valgust, neil on erakordselt pikk eluiga ja need võimaldavad märkimisväärselt energiasäästu kohe. See puhta ja elegantse disainiga pirn sobib ideaalselt teie mattpinnaga traditsiooniliste pirnide asemele.

Kvaliteetne valgus

- Külm valge valgus

Jätkusuutlik valik

- Energiasääst kuni 80%

Valgus on rohkem kui valgustus

- Lihtne LED igapäevaseks kasutamiseks

Esiletõstetud tooted

Külm valge valgus



Selle lambi värvitemperatuur on 4000 K, mis tagab eriti külma, värsket ja karge valguse.

Energiasääst kuni 80%



Nautige LED-ide energiasäästu valguse kvaliteedile hinnaalandust tegemata. Säästke kohe üle 80% energiat, vahetades olemasolevad hõõglambid või halogeenlambid välja.

Lihtne LED igapäevaseks kasutamiseks



Philipsi igapäevane LED-lamp on täiuslik esmaste valgustusvajaduste rahuldamiseks. See tagab kauni valguse ja on LED-lambile omaselt usaldusväärne, kuid samas ka taskukohase hinnaga.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Hämardatav: Ei
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga kera
- Pistikupesa: G9
- Tehnoloogia: LED

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 5 cm
- Kaal: 0,008 kg
- Laius: 1,35 cm

Kestvus

- Keskmise kasutusega (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 10 aastat
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Nominaalne tööaeg: 10 000 tundi(i)
- Lülitustsüklite arv: 5 000

Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Valguse värvi kategooria: Külmalte valge
- Nominaalne valgustugevus: 230 lm
- Käivitusaeg: <0.5 s
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 840 | CCT of 4000K

Mitmesugust

- EyeComfort: Ei

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 9.5 mA
- Jõudlus: 115 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8718699758462
- EOC: 871869975846200
- Toote nimetus: LEDClassic 25W G9 CW ND SRT6

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.8
- Pingeline: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 2 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 25 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 5 cm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 10 000 tund(i)
- Hinnanguline valgustugevus: 230 lm
- Nimivõimsus: 2 W

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz

Lambi omadused

- EAN/UPC – toode: 8718699758462
- Kõrgus: 5 cm
- Keskmise kasutusega (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 10 aastat
- Valgusti voolutugevus: 9.5 mA
- Kaal pakendita: 0,004 kg
- Hinnanguline tööiga: 10 000 tund(i)
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Kaal: 0,008 kg
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Värviharmonia: 6SDCM
- Brutokaal: 0,014 kg
- EAN: 8718699758462
- Hinnanguline valgustugevus: 230 lm
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga kera
- Laius: 1,35 cm
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Kõrgus: 12,700 cm
- EOC: 871869975846200
- Pistikupes: G9
- Lülitustsüklite arv: 5 000
- Värvustemperatuur: 4000 K
- EyeComfort: Ei
- Pikkus: 2,500 cm
- Toote nimetus: LEDClassic 25W G9 CW ND SRT6
- Võimsustegur: 0.8
- Nimivõimsus: 2 W
- Tehnoloogia: LED
- Valguse värvi kategooria: Külmalt valge
- Laius: 6,300 cm
- Pingeline: 220-240 V
- Nominaalne valgustugevus: 230 lm
- Materjali number (12NC): 929002326401
- Aktiivvõimsus: 2 W
- Pikkus: 5 cm
- Käivitusaeg: <0.5 s
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 25 W
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 840 | CCT of 4000K
- Sagedus: 50-60 Hz



Väljalaske kuupäev:
2023-11-08
Versioon: 0.123

© 2023 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com