

PHILIPS

Cápsula

LED

3,5 W - 40 W

G9

White



8718699758486



Disfruta de una luz LED blanca cálida

Las bombillas LED de Philips proporcionan una atractiva luz blanca cálida, una duración excepcional y un ahorro de energía importante e instantáneo. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es perfecta para sustituir tus bombillas tradicionales mate.

Luz de alta calidad

- Luz blanca brillante

Elige una solución sostenible

- Hasta un 80 % de ahorro de energía

Luz más allá del concepto de iluminación

- LED sencillo de uso diario

Destacados

Luz blanca brillante



Esta bombilla tiene una temperatura de color de 3000 K, lo que proporciona una luz cálida brillante, ideal para crear un ambiente acogedor durante las visitas de amigos o para relajarse con un libro.

Hasta un 80 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro energético de los LED sin sacrificar la calidad de la luz. Ahorra al instante más del 80 % de energía sustituyendo tus bombillas halógenas o incandescentes actuales.

LED sencillo de uso diario



Las bombillas LED de Philips de uso diario son perfectas para satisfacer tus necesidades de iluminación básica. Además, proporcionan una atractiva luz y ofrecen el rendimiento óptimo que esperas del LED a un precio asequible.

Especificaciones

Características

- Regulable: No
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla globo no direccional
- Portabombilla: G9
- Tecnología: LED

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 6 cm
- Peso: 0,01 kg
- Anchura: 1,45 cm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 10 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Vida útil nominal: 10.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 5.000

Características de la luz

- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 3000 K
- Categoría de color de luz: White
- Flujo lumínico nominal: 400 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60% de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 830 | CCT of 3000K

Varios

- Comodidad para la vista: No

Otras características

- Corriente de la bombilla: 17.5 mA
- Eficiencia: 114 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8718699758486
- EOC: 871869975848600
- Título del producto: LEDClassic 40W G9 WH ND SRT6

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.8
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 3,5 W
- Potencia equivalente: 40 W

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 6 cm

Valores nominales

- Vida útil especificada: 10.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 400 lm
- Potencia nominal: 3.5 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz



Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.194

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com