

PHILIPS

Spot

LED

8,1 W - 60 W

R7S

White



8718699758547



Erlebe warmweißes LED-Licht

Philips LED-Lampen bieten ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für die herkömmlichen, matten Glühlampen.

Hochwertiges Licht

- Helles, weißes Licht

Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

- Energieeinsparung von bis zu 80 %

Licht und mehr

- Einfache LED für alltäglichen Gebrauch

Besonderheiten

Helles, weißes Licht



Diese Leuchte hat eine Farbtemperatur von 3000 K und sorgt damit für ein helles, warmes Licht, das sich ideal für ein einladendes Ambiente bei einem gemütlichen Abend mit Freunden oder zum Entspannen mit einem Buch eignet.

Energieeinsparung von bis zu 80 %



Erziele mit LEDs Energieeinsparungen ohne Abstriche an der Lichtqualität. Mehr als 80 Prozent Energieeinsparung sind durch die Umrüstung Deiner Glühbirnen oder Halogenlampen möglich

Einfache LED für alltäglichen Gebrauch



Die Philips LED für den alltäglichen Gebrauch ist die perfekte Lampe für grundlegende Beleuchtungsanforderungen. Sie bietet wunderschönes Licht und zuverlässige Leistung, die Sie von einer LED-Lampe zu einem erschwinglichen Preis erwarten können.

Daten

Eigenschaften

- dimmbar: Nein
- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Reflektor, keine Richtwirkung
- Sockel: R7S
- Technologie: LED

Lampenabmessungen

- Höhe: 11,8 cm
- Gewicht: 0,02 kg
- Breite: 1,35 cm

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 10 a
- Lichtstromerhalt: 70%
- Nominelle Nutzlebensdauer: 10.000 Stunde(n)
- Anzahl der Schaltzyklen: 5.000

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 3000 K
- Lichtfarben-Kategorie: White
- Nomineller Lichtstrom: 900 lm
- Startzeit: <0.5 s
- Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind: Sofort volle Lichtleistung
- Farbkennung: 830 | CCT of 3000K

Sonstiges

- EyeComfort: Nein

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 44 mA
- Lichtausbeute: 111 lm/W

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699758547
- Artikelnr.: 871869975854700
- Produkttitel: LEDClassic 60W R7S 118mm WH ND SRT4

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.8
- Spannung: 220-240 V
- Wattleistung: 8,1 W
- Äquivalente Wattleistung: 60 W

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 11,8 cm

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 10.000 Stunde(n)
- Nennlichtstrom: 900 lm
- Nennleistung: 8.1 W

Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz



Ausstellungsdatum:
2023-11-07
Version: 0.222

© 2023 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.