

# PHILIPS

Capsulă

LED

3,5 W – 40 W

G9

Alb cald



8718699758585



## Bucura i-vă de lumină albă caldă cu LED

Becurile cu LED-uri Philips asigură o lumină frumoasă albă, caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate de energie. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiționale mate.

### Lumină de înaltă calitate

- Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente

### Alege o soluție de durată

- Reducere de până la 80% a consumului de energie

### Lumină dincolo de iluminare

- Un LED simplu, pentru utilizare zilnică

# Repere

## Lumină albă caldă asemănătoare luminii incandescente



Acest bec are o temperatură de culoare de 2700 K, oferind o atmosferă caldă și liniștitoare, perfectă pentru relaxare. Această lumină de 2700 K este ideală pentru designul de iluminat al locuinței.

## Reducere de până la 80% a consumului de energie



Bucurați-vă de economiile la energie oferite de LED-uri, fără sacrificii în ceea ce privește calitatea luminii. Reduceți instantaneu consumul de energie cu peste 80% prin înlocuirea becurilor cu incandescență sau cu halogen existente.

## Un LED simplu, pentru utilizare zilnică



Becul LED de la Philips pentru utilizare zilnică este perfect pentru necesitățile tale de iluminat de bază. Oferă o lumină minunată și performanță la care te aștepți de la tehnologia LED, la un preț accesibil.

# Specificații

### Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Glob nedirecțional
- Soclu: G9
- Tehnologie: LED

### Dimensiunile becului

- Înălțime: 6 cm
- Greutate: 0,01 kg
- Lățime: 1,45 cm

### Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 10 a
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Durată de viață nominală: 10.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 5.000

### Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Categorie culoare lumină: Alb cald
- Flux luminos nominal: 380 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: Lumină instantanee
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K

### Diverse

- EyeComfort: Nu

### Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 17.5 mA
- Eficacitate: 108 lm/W

### Informații ambalaj

- EAN: 8718699758585
- EOC: 871869975858500
- Titlu produs: LEDClassic 40W G9 WW RF ND SRT6

#### Consum de energie

- Factor de putere: 0.8
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 3,5 W
- Putere echivalentă: 40 W
- Etichetă de eficiență energetică: A++

#### Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 6 cm

#### Valori nominale

- Durată de viață nominală: 10.000 ore
- Flux luminos nominal: 380 lm
- Putere nominală: 3.5 W

#### Specificații tehnice

- Frecvență: 50 to 60

#### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699758585
- Greutate netă: 0,006 kg
- Greutate brută: 0,014 kg
- Înălțime: 12,700 cm
- Lungime: 2,500 cm
- Lățime: 6,300 cm
- Număr material (12NC): 929002326501



Data apariției: 2020-08-03  
Versiune: 0.61

© 2020 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)