

PHILIPS

Kattovalaisin

Toiminnollinen

DORIS CL257

Valkoinen



8718699758806



Miellyttävä LED-valo hemmottelee silmiäsi

Philipsin LED-valaisimien valo on suunniteltu ennen kaikkea silmien mukavuutta ajatellen.

Helppo kokea

- Helppo asentaa

Turvallisuus

- Kosteudenkestävä

Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmille mukavaa valoa
- Helppo puhdistaa

Kestävyys

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Kohokohdat

Helppo asentaa

Asennus on todella vaivatonta. Kiinnitä tai ripusta turvallisesti seinälle tai kattoon ja kytke liitännät: valaisin on näin helposti käyttövalmis.

Kosteudenkestävä

Kosteudenkestävyyden ansiosta voit käyttää tätä tuotetta luottavaisin mielin kylpyhuoneissa, keittiöissä, parvekkeilla ja muissa tiloissa, joissa kosteus on otettava huomioon.

Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatuksiteerit muun muassa välkynnän, stroboskoopin ilmiön, häikäisyn, värinoston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät

ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Helppo puhdistaa

Selkeälinjaisten ja helposti puhdistettavien materiaalien ansiosta kotisi näyttää aina upealta lattiasta kattoon.

Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikänsä jopa 15 000 tuntiin.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: valkoinen
- Materiaali: metalli/muovi

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Keskipiste: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Värinostoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Toiminnollinen

Tuotteen mitat ja paino

- Korkeus: 7 cm
- Pituus: 22 cm
- Nettopaino: 0,26 kg
- Leveys: 22 cm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Halkaisija: 220 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 640
- Valon väri: 4000
- Verkkovirta: 220-240
- Valaisin himmennettävissä: ei
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 6
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka I

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699758806
- Nettopaino: 0,290 kg
- Bruttopaino: 0,498 kg
- Korkeus: 8,000 cm
- Pituus: 28,000 cm
- Leveys: 28,000 cm
- Materiaalitunnus (12NC): 929002367401



Julkaisupäivä: 2020-10-07
Versio: 0.192

© 2020 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com