

# PHILIPS

Taklampe


Funksjonell

DORIS CL257

Nikkel



8718699758820



## Komfortabelt LED-lys som er skånsomt mot øynene

Philips LED gir lys som er designet for å være skånsomt mot øynene.

### Enkel å bruke

- Enkel installering

### Sikkerhet

- Fuktsikker

### Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene
- Enkel å rense

### Holdbarhet

- Lang levetid opptil 15 000 timer

# Høydepunkter

## Enkel installering

Enkel installasjon. Bare fest eller heng den på veggen eller takflaten, koble til kontakten, og så er armaturen klar til å brukes.

## Fuktsikker

Ettersom produktet er fuktsikkert, kan du trygt bruke det på badet, kjøkkenet, altanen eller andre steder hvor fukt kan være et problem.

## Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og

farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

## Enkel å rense

Glatte og rengjøringsvennlige materialer sørger for at hjemmet ditt alltid stilles i et best mulig lys.

## Lang levetid opptil 15 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 15 000 timer.

# Spesifikasjoner

## Design og utseende

- Farge: nikkell
- Materiale: metall/plast

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Midtpunkt: Ja

## Lysegenskaper

- Fargegjengivelse: 80

## Diverse

- Spesielt designet for: Funksjonell

## Mål og vekt på produktet

- Høyde: 7 cm
- Lengde: 22 cm
- Nettovekt: 0,26 kg
- Bredde: 22 cm

## Service

- Garanti: Fem år

## Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 15 000 time(r)
- Diameter: 220 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 600
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: 220-240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- LED: Ja
- Innebygd LED-lyskilde: Ja
- Lyspære følger med: 6
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699758820
- Nettovekt: 0,290 kg
- Bruttovekt: 0,498 kg
- Høyde: 8,000 cm
- Lengde: 28,000 cm
- Bredde: 28,000 cm
- Materialnummer (12NC): 929002367501



Utgivelsesdato:  
2020-08-01  
Versjon: 0.182

© 2020 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)