

# PHILIPS

## Stropní světlo

Funkční

DORIS CL257

White



8718699758882



## Příjemné světlo LED šetrné k vašim očím

Svítlidla Philips LED vyzařují světlo, které je příjemné pro vaše oči.

### Jednoduše zážitek

- Snadná instalace

### Bezpečnost

- Odolnost proti vlhkosti

### Špičková kvalita

- EyeComfort – světlo příjemné pro oči
- Snadné čištění

### Odolnost

- Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

# Přednosti

## Snadná instalace

Instalace je velmi snadná. Svítidlo stačí bezpečně upevnit nebo zavěsit na zeď či strop, připojit a zapnout.

## Odolnost proti vlhkosti

Výrobek je odolný proti vlhkosti, takže jej můžete bez obav používat v koupelnách, kuchyních, na balkónech a jiných místech, kde se může vyskytovat vlhkost.

## Pohodlí pro oči

Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je proto mnohem důležitější než kdy dříve, aby váš domov byl správně osvětlen. Naše výrobky splňují nejpřísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED žárovky Philips nejenže vyzařují příjemné světlo, ale také si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Jsou

schopny poskytovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí. Přejděte na světlo, které je pohodlné pro oči. Vaše oči vám poděkují.

## Snadné čištění

Hladké materiály se snadno čistí, takže váš domov bude stále vypadat skvěle od podlahy až po strop.

## Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 15 000 hodin.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: bílá
- Materiál: kov/plast

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Součástí je dálkové ovládání: Ne
- Střední díl: Ano

## Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Funkční

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Výška: 9 cm
- Délka: 31,3 cm
- Čistá hmotnost: 0,57 kg
- Šířka: 31,3 cm

## Servis

- Záruka: 5 let

## Technické údaje

- Životnost až: 15 000 h
- Průměr: 313 mm
- Celkový světelný výkon svítidla: 1500
- Barva světla: 2700
- Napájení ze sítě: 220–240
- Ztlumitelné svítidlo: Ne
- LED: Ano
- Zabudovaný LED zdroj: Ano
- Žárovka v balení: 17
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída I

## Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699758882
- Čistá hmotnost: 0,550 kg
- Hrubá hmotnost: 0,818 kg
- Výška: 10,000 cm
- Délka: 35,000 cm
- Šířka: 35,000 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929002367701



Datum vydání: 2020-10-07  
Verze: 0.195

© 2020 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)