

PHILIPS

Lubų šviestuvai

Praktiškas

„DORIS CL257“

Balta



8718699758882



Jauki šviesos diodų šviesa, kuri nevargina akių

„Philips“ šviesos diodų šviestuvai šviečia taip, kad nevargina jūsų akių.

Paprasta išbandyti

- Paprastas sumontavimas

Sauga

- Atsparumas drėgmei

Aukščiausia kokybė

- EyeComfort – akims maloni šviesa
- Paprastas valymas

Ilgaamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

Ypatybės

Paprastas sumontavimas

Daugiau nekils jokių rūpesčių dėl montavimo. Tiesiog pritvirtinkite arba pakabinkite šviestuvą ant sienos arba lubų ir įkiškite kištuką; dabar šviestuvą paruoštas užsidegti.

Atsparumas drėgmei

Atsparus drėgmei reiškia, kad šį gaminį galite drąsiai naudoti vonioje, virtuvėje, balkonuose ir kitose vietose, kur gali būti drėgmės.

Patogumas akims

Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus. „Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią visą eksploataavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir

spalvas daugiau nei dešimtmetį. Įjunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

Paprastas valymas

Lygios ir lengvai valomos medžiagos, todėl jūsų namai visada atrodys patraukliai – nuo grindų iki lubų.

Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 15 000 valandų.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: balta
- Medžiaga: metalas / plastikas

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne
- Dekoratyvinis: Taip

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

- Sukurta specialiai: Praktiškas
- Tipas: Lubų šviestuvai

Gaminio matmenys ir svoris

- Aukštis: 9 cm
- Ilgis: 31,3 cm
- Grynas svoris: 0,57 kg
- Plotis: 31,3 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Skersmuo: 313 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 1500
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220–240
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip
- Integruotas LED: Taip
- Pridėtos lemputės galia vatais: 17
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: I klasė

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8718699758882
- Grynas svoris: 0,550 kg
- Grynasis svoris: 0,818 kg
- Aukštis: 10,000 cm
- Ilgis: 35,000 cm
- Plotis: 35,000 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929002367701



Išleidimo data: 2021-09-23
Versija: 0.266

© 2021 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com