

PHILIPS

Lampa sufitowa

Funkcjonalność

DORIS CL257

White



8718699758882



Komfortowe oświetlenie LED, które nie jest męczące dla oczu

Oprawy LED Philips zapewniają światło komfortowe dla oczu.

Łatwość obsługi

- Łatwa instalacja

Bezpieczeństwo

- Odporność na wilgoć

Najwyższa jakość

- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu
- Łatwe czyszczenie

Trwałość

- Duża trwałość – do 15 000 godzin

Zalety

Łatwa instalacja

Nigdy więcej problemów z instalacją. Wystarczy zawiesić oprawę oświetleniową na ścianie lub suficie i gotowe.

Odporność na wilgoć

Odporność na wilgoć pozwala na bezpieczne użytkowanie produktu w łazience, kuchni, na balkonie i w innych miejscach narażonych na wilgoć.

Komfort dla oczu

Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopu, olśnienia, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienną

charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

Łatwe czyszczenie

Gładkie i łatwo czyszczące się materiały zapewniają elegancki wygląd w całym domu.

Duża trwałość – do 15 000 godzin

Technologia LED firmy Philips wydłuża żywotność produktu do 15 000 godzin.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: biały
- Materiał: metal/plastik

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Element dekoracyjny: Tak

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Funkcjonalność

Wymiary i waga produktu

- Wysokość: 9 cm
- Długość: 31,3 cm
- Waga netto: 0,57 kg
- Szerokość: 31,3 cm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Średnica: 313 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1500
- Barwa światła: 2700
- Zasilanie sieciowe: 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Źródło światła w zestawie: 17
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa I

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718699758882
- Waga netto: 0,550 kg
- Waga brutto: 0,818 kg
- Wysokość: 10,000 cm
- Długość: 35,000 cm
- Szerokość: 35,000 cm
- Numer seryjny (12NC): 929002367701



Data wydania: 2020-09-15
Wersja: 0.192

© 2020 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com