

# PHILIPS

Stropno svjetlo

Funkcionalno

DORIS CL257

Bijela



8718699758905



## Ugodno LED svjetlo koje je blago za vaše oči

LED rasvjetna tijela Philips daju svjetlost koja je dizajnirana za ugodu očiju.

### Jednostavnost doživljaja

- Lako postavljanje

### Sigurnost

- Otpornost na vlagu

### Vrhunska kvaliteta

- EyeComfort – osvjetljenje koje godi očima
- Jednostavno za čišćenje

### Trajnost

- Dug radni vijek, do 15.000 sati

# Istaknute znač.

## Lako postavljanje

Bez gnjavaže prilikom montiranja. Samo ga fiksirajte ili pričvrstite na zid ili strop i uključite i rasvjetno je tijelo spremno za rad.

## Otpornost na vlagu

Otpornost na vlagu znači da ovaj proizvod možete sa sigurnošću upotrebljavati u kupaonicama, kuhinjama, na balkonima i u drugim prostorima u kojima može biti vlage.

## Ugodno za oči

Svjetlo loše kvalitete može prouzročiti naprezanje očiju. Budući da mnogo vremena provodimo u zatvorenom prostoru, pravilno osvjetljenje doma danas je važnije no ikad. Naši proizvodi ispitani su u strogim uvjetima na titranje, stroboskopski efekt, bljeskanje, renderiranje boja i efekte prigušivanja kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahtjeve standarda EyeComfort. LED žarulje tvrtke Philips ne samo da pružaju ugodnu rasvjetu, već zadržavaju kvalitetu svjetla tijekom čitavog vijeka trajanja, pružajući

konstantnu razinu kvalitete, postojanosti i boje osvjetljenja na vremensko razdoblje dulje od deset godina. Prebacite se na svjetlo koje godi vašim očima, bit će vam zahvalne.

## Jednostavno za čišćenje

Uz materijale koji su glatki i jednostavni za čišćenje vaš će dom od poda do stropa uvijek izgledati privlačno.

## Dug radni vijek, do 15.000 sati

LED tehnologija tvrtke Philips produžuje radni vijek proizvoda do 15.000 sati.

# Specifikacije

## Dizajn i završna obrada

- Boja: bijela
- Materijal: metal/plastika

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Da

## Značajke svjetla

- Indeks uzvrata boje (CRI): 80

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Funkcionalno
- Vrsta: Stropno svjetlo

## Dimenzije i masa proizvoda

- Visina: 9 cm
- Dužina: 31,3 cm
- Neto težina: 0,57 kg
- Širina: 31,3 cm

## Servis

- Jamstvo: 5 godina

## Tehničke specifikacije

- Vijek upotrebe do: 15.000 sat(i)
- Promjer: 313 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1700
- Boja svjetla: 4000
- Mrežno napajanje: 220-240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- LED: Da
- Ugrađeni LED: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 17
- IP šifra: IP44
- Klasa zaštite: I. klasa

## Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699758905
- Neto težina: 0,550 kg
- Bruto težina: 0,818 kg
- Visina: 10,000 cm
- Dužina: 35,000 cm
- Širina: 35,000 cm
- Broj materijala: (12 NC): 929002367801



Datum izdavanja:  
2021-11-23  
Verzija: 0.279

© 2021 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)