

# PHILIPS

Stropné svetidlo

Funkčné osvetlenie

DORIS CL257

Biela



8718699758905



## Príjemné LED svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam

Svietidlá Philips LED poskytujú svetlo, ktoré je určené pre pohodlie vašich očí.

### Jednoduchá obsluha

- Jednoduchá inštalácia

### Bezpečnosť

- Odolnosť voči vlhkosti

### Prvotriedna kvalita

- EyeComfort – svetlo príjemné na oči
- Jednoduché čistenie

### Životnosť

- Dlhá životnosť až 15 000 hodín

# Hlavné prvky

## Jednoduchá inštalácia

Žiadne ďalšie problémy s inštaláciou. Stačí bezpečne zavesiť na stenu alebo strop a pripojiť. Toto svietidlo je pripravené na osvetľovanie.

## Odolnosť voči vlhkosti

Vďaka odolnosti voči vlhkosti môžete tento produkt bez obáv používať v kúpeľni, kuchyni, na balkóne aj na iných miestach, kde sa vlhkosť dá očakávať.

## EyeComfort

Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť namáhanie očí. Mnohí z nás trávajú veľa času v interiéri, a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby bola vaša domácnosť správne osvetlená. Naše produkty pri testovaní vyhovujú prísnyim kritériám týkajúcim sa napríklad blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a stmievacích efektov, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky koncepcie EyeComfort. LED svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú príjemné svetlo, a to počas celej svojej životnosti, vďaka čomu už viac ako

desaťročie poskytujú trvalý svetelný výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla. Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči. Vaše oči vám poďakujú.

## Jednoduché čistenie

Vďaka hladkým, ľahkočistiacim materiálom bude váš domov vždy vyzeráť atraktívne od podlahy až k stropu.

## Dlhá životnosť až 15 000 hodín

LED technológia Philips predĺži životnosť vášho výrobku až na 15 000 hodín.

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: biela
- Materiál: kov/plast

## Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie
- Ústredný prvok: áno

## Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Funkčné osvetlenie
- Typ: Stropné svietidlo

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Výška: 9 cm
- Dĺžka: 31,3 cm
- Netto hmotnosť: 0,57 kg
- Šírka: 31,3 cm

## Servis

- Záruka: 5 rokov

## Technické špecifikácie

- Životnosť až: 15 000 h
- Priemer: 313 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1700
- Farba svetla: 4000
- Napájanie zo siete: 220-240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- LED: áno
- Zabudované LED: áno
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 17
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I

## Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718699758905
- Netto hmotnosť: 0,550 kg
- Brutto hmotnosť: 0,818 kg
- Výška: 10,000 cm
- Dĺžka: 35,000 cm
- Šírka: 35,000 cm
- Materiál krytu (12NC): 929002367801



Dátum vydania:  
2022-06-30  
Verzia: 0.341

© 2022 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)