

# PHILIPS

Taklampa


Funktionell

DORIS CL257

Nickel



8718699758929



## Behagligt LED-ljus som är skonsamt för ögonen

Philips LED-armaturer ger ifrån sig ett ljus som är skonsamt för ögonen.

### Enkel att uppleva

- Enkel installation

### Säkerhet

- Fuktbeständig

### Förstklassig kvalitet

- EyeComfort – ljus som är behagligt för ögonen
- Enkelt att rengöra

### Hållbarhet

- Lång livstid, upp till 15 000 timmar

# Funktioner

## Enkel installation

Enklare installation. Fäst eller häng säkert på väggen eller i taket, sätt i kontakten, och armaturen klar att tändas.

## Fuktbeständig

Fuktbeständig innebär att du kan använda den här produkten i badrum, kök, på balkonger och andra ställen där fukt annars skulle vara ett problem.

## Eyecomfort

Dålig belysning är ansträngande för ögonen. Många av oss tillbringar mycket tid inomhus, så det är viktigare än någonsin med bra belysning hemma. Våra produkter uppfyller stränga testkriterier, till exempel effekter av flimmer, stroboskop, bländning, färgåtergivning och dimring, för att garantera att de följer våra EyeComfort-krav. LED-ljuskällor från Philips ger inte bara ett behagligt ljus för stunden, de fortsätter att göra det under hela livslängden med en

konstant ljuskvalitet, ljusflöde och färg under mer än ett decennium. Byt till ljus som är behagligt för ögonen. Dina ögon kommer att tacka dig.

## Enkelt att rengöra

Smidiga material som är lätta att rengöra innebär att ditt hem alltid ser prydligt ut – från golv till tak.

## Lång livstid, upp till 15 000 timmar

Philips LED-teknik förlänger din produkts livstid upp till 15 000 timmar.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

## Design och finish

- Färg: nickel
- Material: metall, plast

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 15 000

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

## Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Badrum, Kök
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampa
- EyeComfort: Ja

## Övriga egenskaper

- Ström: 142 mA
- Effektivitet: 88 lm/W

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,57 kg
- Höjd: 9 cm
- Längd: 31,3 cm
- Bredd: 31,3 cm

## Service

- Garanti: 5 år

## Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 15 000 h
- Diameter: 313 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 1500
- Ljuskälla: 2700
- Dimbar armatur: Nej
- LED: Ja
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 17
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass I

## Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699758929
- Nettovikt: 0,55 kg
- Bruttovikt: 0,82 kg
- Höjd: 10 cm
- Längd: 35 cm
- Bredd: 35 cm
- Materialnummer (12NC): 929002367901



Publiceringsdatum:  
2024-02-04  
Version: 0.134

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)