

# PHILIPS

Mennyezeti lámpa

Funkcionális

DORIS CL257

Nikkel



8718699758943



## Kellemes LED-világítás szemkímélő fénnyel

A Philips LED-es lámpatestek a szem számára kényelmes fényt bocsátanak ki.

### **Egyszerűen használható**

- Könnyű beállítás

### **Biztonság**

- Nedvességálló

### **Prémium minőség**

- EyeComfort - a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.
- Könnyen tisztítható

### **Tartósság**

- Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

# Fénypontok

## Könnyű beállítás

Nincs több gond a telepítéssel. Egyszerűen csak fel kell akasztani vagy rögzíteni a falra vagy a mennyezetre, csatlakoztatni az áramforráshoz, és a lámpatest máris világításra kész.

## Nedvességálló

A nedvességáll kialakításnak köszönhetően a terméket használhatja fürdőszobában, konyhában, erkélyen vagy más olyan helyeken, ahol a nedvesség lecsapódhat.

## Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

## Könnyen tisztítható

Sima és egyszerűen használható anyagok, hogy otthona vonzó megjelenésű lehessen a padlótól a plafonig.

## Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia a termék élettartamát akár 15 000 órára is meghosszabbítja.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: nikkal
- Anyag: fém/műanyag

## További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejú spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem
- Központi elem: Igen

## A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::  
Funkcionális
- Típus: Mennyezeti lámpa

## A termék méretei és tömege

- Magasság: 9 cm
- Hosszúság: 31,3 cm
- Nettó tömeg: 0,57 kg
- Szélesség: 31,3 cm

## Szerviz

- Jótállás: 5 év

## Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- Átmérő: 313 mm
- A lámpa teljes fényárama: 1700
- Színhőmérséklet: 4000
- Hálózati tápellátás: 220-240
- Szabályozható fényerejű lámpatest:  
Nem
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás  
mellékelve: 17
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: Class I

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699758943
- Nettó tömeg: 0,550 kg
- Bruttó tömeg: 0,818 kg
- Magasság: 10,000 cm
- Hosszúság: 35,000 cm
- Szélesség: 35,000 cm
- Anyagszám (12NC): 929002368001



Kiadás dátuma:  
2021-07-14  
Verzió: 0.234

© 2021 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)