

PHILIPS

Spuldze

LED

2,3 W–11 W

E27

Liesma



8718699759636



Gaismas spuldze, kas nelīdzinās nevienai citai

Philips LED gaismas spuldzes nodrošina brīnišķīgu, siltu un baltu gaismu, neparasti ilgu kalpošanas laiku un ievērojamu enerģijas ietaupījumu. Ar mūsdienīgu un elegantu dizainu šī regulējamā apgaismojuma spuldze ir ideāls aizvietotājs standarta matētajām spuldzēm.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Radīts jūsu acu komfortam

Vairāk nekā tikai apgaismojums

- Retro stils, mūsdienīga LED tehnoloģija

Radīts, lai tiktu pamanīts. Izskatās lieliski gan izslēgtā, gan ieslēgtā veidā

- Izskatās lieliski izslēgtā un ieslēgtā stāvoklī

Izceltie produkti

Maigs un acīm patīkams LED apgaismojums



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt

manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

Retro stils, mūsdienīgs LED

LED Classic spuldzēs tiek izmantota standarta LED energotaupības tehnoloģija. Tagad varat lietot šo retro stila spuldzi ar mūsdienīgāko tehnoloģiju, kas sakombinēta ar veclaicīgu dizainu.

Izskatās lieliski izslēgtā un ieslēgtā stāvoklī



"Šī skaistā lampa ar redzamo kvēldiegu piešķir stila un nostalgijas izjūtu jebkurai telpai. Izskatās lieliski gan izslēgtā, gan ieslēgtā veidā."

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Darbojas ar reostatu: Nē
- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E27
- Spuldzes apdare: dūmu pelēka

Spuldzes izmēri

- Augstums: 10,6 cm
- Platums: 6 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

Izturība

- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Apkārtējā temperatūra: No -20 līdz +40 °C

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 1800 K
- Nominālā gaismas plūsma: 100 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 0.5
- Krāsas kods: 818 | CCT of 1800K
- Korelēta krāsu temperatūra: 1800 K
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 43 lm/W
- Gaismas plūsma: 100 lm
- Stroboskopiska efekta vērtība (SVM): 0,4

Dažādi

- Acu komforts: Jā

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 43 lm/W
- RoHS atbilstība: Jā

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699759636
- EOC: 871869975963600
- Produkta nosaukums: LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

Strāvas padeve

- Jaudas koeficients (daļa): 0.54

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.54
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 2,3 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 11 W
- Enerģijas patēriņš: 2,3 W

Produkta izmēri un svars

- Garums: 10,6 cm

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- Aptumšojams: Nē
- Mirgojoša vērtība (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Vāka pamatne: E27

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699759636
- Neto svars: 0,03 kg
- Bruto svars: 0,05 kg
- Augstums: 15 cm
- Garums: 6,6 cm
- Platums: 6,6 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929002380501



Izlaides datums:
2024-02-06
Versija: 0.343

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com