

PHILIPS

Bec

LED

2,3 W – 11 W

E27

Flacără



8718699759650



Un bec fără egal

Becurile cu LED de la Philips asigură o lumină frumoasă, albă caldă, o durată de viață îndelungată și economii semnificative și imediate de energie. Datorită designului său modern și elegant, acest bec cu intensitate reglabilă reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiționale mate.

Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

Lumină dincolo de iluminare

- Stil vintage, tehnologie modernă cu LED-uri

Concepută pentru a fi văzută; arată bine atât pornită, cât și oprită

- Arată bine atât pornită, cât și oprită

Repere

LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire.

Cea prea slabă produce pâlpâire. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru casa dvs.

Stil vintage, LED modern

Becurile LED Classic se bazează pe tehnologia economică cu LED-uri standard. Acum te poți bucura de un bec în stil retro, cu tehnologie de ultimă oră combinată cu design vintage.

Arată bine atât pornită, cât și oprită



„Această frumoasă lampă cu filament vizibil adaugă eleganță și nostalgie oricărei camere. Arată bine atât pornită, cât și oprită”.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Finisaj bec: fumuriu
- Material bec: Sticlă

Dimensiunile becului

- Înălțime: 14,3 cm
- Lățime: 6,4 cm

Design și finisaj

- Material: Sticlă

Rezistență

- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Interval temperatură ambientală: De la -20 până la +40 °C

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 1800 K
- Flux luminos nominal: 100 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5 s
- Cod culoare: 818 | CCT of 1800K
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 1800 K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 43 lm/W
- Flux luminos: 100 lm
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Eficacitate: 43 lm/W
- În conformitate cu RoHS: Da

Informații ambalaj

- EAN: 8718699759650
- EOC: 871869975965000
- Titlu produs: LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Putere

- Factor de putere (fracție): 0.54

Consum de energie

- Factor de putere: 0.54
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 2,3 W
- Putere echivalentă: 11 W
- Consum de curent: 2,3 W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 14,3 cm

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718699759650
- Greutate netă: 0,04 kg
- Greutate brută: 0,07 kg
- Înălțime: 18,2 cm
- Lungime: 7 cm
- Lățime: 7 cm
- Număr material (12NC): 929002380601

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000 ore

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Valoare pâlpâire (PstLM): 1
- Frecvență linie: 50 to 60 Hz
- Baza elementului de fixare: E27



Data apariției: 2024-02-06
Versiune: 0.343

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com