

PHILIPS

Ampoule

LED

2W-11W

E27

Flamme



8718699759698



Une ampoule unique

Les ampoules LED Philips offrent une longue durée de vie, permettent des économies d'énergie immédiates et significatives, et diffusent une superbe lumière blanche et chaude. Modernes et élégantes, ces ampoules à intensité variable remplacent parfaitement les ampoules à incandescence dépolies.

Éclairage de qualité supérieure

- Conçu pour le confort de vos yeux

Créez un éclairage adapté à votre intérieur

- Convient parfaitement pour les équipements décoratifs

Conçue pour être vue, offre un rendu agréable aussi bien allumée qu'éteinte

- Effet garanti qu'elles soient allumées ou éteintes

Points forts

LED émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement gêner vos yeux. S'il est trop lumineux, vous êtes ébloui. S'il est trop faible, il émet des clignotements. Désormais,

vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des LED conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Convient parfaitement pour les équipements décoratifs

Éclairage moderne des globes LED Philips à utiliser pour les équipements décoratifs tels que les ventilateurs de plafond et les bandeaux lumineux.

Effet garanti qu'elles soient allumées ou éteintes



« Ces magnifiques lampes à filament visible apportent une touche d'élégance et de nostalgie dans n'importe quelle pièce. L'effet est garanti qu'elles soient allumées ou éteintes. »

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité réglable: Non
- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule globe non directionnelle
- Prise: E27
- Finition ampoule: fumé
- Matériaux des lampes: Verre

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 14.2 cm
- Largeur: 9.5 cm

Design et finition

- Matériaux: Verre

Durée de vie

- Durée de vie nominale: 15'000 h
- Nombre de cycles d'allumage: 20'000
- Gamme de températures ambiantes: -20 à +40 °C

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 1800 K
- Flux lumineux nominal: 100 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.5 s
- Code couleur: 818 | CCT of 1800K
- Température de couleur corrélée (nom.): 1800 K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 50 lm/W
- Flux lumineux: 100 lm
- Effet stroboscopique: 0.4

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Efficacité: 50 lm/W
- Conforme à la directive RoHS UE: Oui

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8718699759698
- Code commercial: 871869975969800
- Titre du produit: LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

Puissance système

- Facteur de puissance (fraction): 0.54

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.54
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 2 W
- Puissance équivalente: 11 W
- Consommation électrique: 2 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 14.2 cm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15'000 h

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Variation de l'intensité lumineuse:
Non
- Valeur de clignotement (PstLM): 1
- Fréquence linéaire: 50 to 60 Hz
- Culot: E27

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718699759698
- Poids net: 0.06 kg
- Poids brut: 0.11 kg
- Hauteur: 18.2 cm
- Longueur: 10.2 cm
- Largeur: 13 cm
- Code 12NC: 929002380801



Date de publication:
2024-02-06
Version: 0.411

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com