PHILIPS

Lamp

Led

2 W-11 W

E27

Flamelamp



8718699759698



Een unieke lamp

LED-lampen van Philips geven een prachtig, warmwit licht, gaan lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. De dimbare lamp heeft een modern en elegant ontwerp en is de perfecte vervanging voor traditionele matte lampen.

Hoogwaardig licht
- Ontworpen voor uw oogcomfort

Creëer het juiste licht voor uw woning
- Perfect voor decoratieve armaturen

Altijd mooi om te zien, zowel aan als uit
- Ziet er goed uit, aan én uit

Kenmerken

Zachte LED's, aangenaam voor de ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Perfect voor decoratieve armaturen

Moderne verlichting in Philips LED-bollampen voor gebruik in decoratieve armaturen zoals plafondventilators en sierstrips.

Ziet er goed uit, aan én uit



"Deze prachtige lamp met zichtbaar filament geeft stijl en nostalgie aan iedere kamer. Altijd mooi om te zien, aan én uit. "

Specificaties

Lampkenmerken
- Dimbaar: Nee
- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: niet-richtbare bol
- Fitting: E27
- Lampafwerking: Smoky
- Lampmateriaal: Glas

Lampafmeting
- Hoogte: 14,2 cm
- Breedte: 9,5 cm

Design en afwerking
- Materiaal: glas

Duurzaamheid
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Aantal schakelcycli: 20.000
- Omgevingstemperatuurbereik: -20 tot +40 °C

Lichtkenmerken
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 1800 K
- Nominale lichtstroom: 100 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5 s
- Kleurcode: 818 | CCT of 1800K
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom): 1800 K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 50 lm/W
- Lichtstroom: 100 lm
- Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,4

Diversen
- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen
- Rendement: 50 lm/W
- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja

Verpakkingsinformatie
- EAN: 8718699759698
- EOC: 871869975969800
- Producttitel: LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

Vermogen
- Vermogensfactor (fractie): 0.54

Opgenomen vermogen
- Arbeidsfactor: 0.54
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 2 W
- Vermogensequivalent: 11 W
- Energieverbruik: 2 W

Afmetingen en gewicht van product
- Lengte: 14,2 cm

Nominale waarden
- Nominale levensduur: 15.000 hr

Technische specificaties
- Frequentie: 50-60 Hz
- Dimbaar: Nee
- Flikkerwaarde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Lampvoet: E27

Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product: 8718699759698
- Nettogewicht: 0,06 kg
- Brutogewicht: 0,11 kg
- Hoogte: 18,2 cm
- Lengte: 10,2 cm
- Breedte: 13 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929002380801

Publicatiedatum:
2024-02-06
Versie: 0.411

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.