

# PHILIPS

Foco empotrable


Funcional

Compacto

White



8718699759995



## Iluminación cómoda con un ajuste estilizado

El downlight LED estilizado de Philips presenta una estructura fina y discreta, ideal para estancias con falso techo bajo.

### Fácil de usar

- Ideal para habitaciones con techo bajo; proporciona una luminaria discreta y sutil.

### Excelente calidad

- Carcasa de aluminio fundido duradera y resistente a impactos
- EyeComfort: luz que no cansa la vista

### Materiales y acabado

- Material metálico de gran calidad

### Duración

- Vida útil prolongada de hasta 25 000 horas

# Destacados

## Adecuado para techos bajos Diseño compacto

### Carcasa de aluminio fundido duradera y resistente a impactos

La carcasa de aluminio fundido de este artículo se integra a la perfección con ambientes contemporáneos, refinados y sofisticados.

## Eyecomfort

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se mantienen así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo luminoso y un color constantes durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

## Material metálico de gran calidad

Material metálico duradero y atractivo que aporta un acabado sólido.

## Vida útil prolongada de hasta 25 000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 25 000 horas

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: blanco
- Material: Aluminio fundido

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No
- Pieza central: Sí

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 110 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

## Varios

- Diseñada especialmente para: Funcional
- Tipo: Downlight

#### Dimensiones y peso del producto

- Longitud reducida: 10,8 cm
- Anchura reducida: 10,8 cm
- Altura: 2 cm
- Longitud: 12 cm
- Peso neto: 0,138 kg
- Distancia empotrada: 5 cm
- Anchura: 12 cm

#### Servicio

- Garantía: 2 años

#### Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 25.000 hora(s)
- Diámetro: 120 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria:  
630
- Color de la luz: 4000
- Red eléctrica: 220-240
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 9
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:  
8718699759995
- Peso neto: 0,142 kg
- Peso bruto: 0,199 kg
- Altura: 18,000 cm
- Longitud: 4,000 cm
- Anchura: 13,000 cm
- Número de material (12NC):  
929002357601



Fecha de emisión:  
2021-12-23  
Versión: 0.286

© 2021 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)