

# PHILIPS

Indbygningsspot

Funktionel

Slank

White



8718699760038



## Behageligt lys med smallere design

Philips LED Slim Downlight har en smal fatning, der ikke virker forstyrrende, og er ideel til rum med nedsænkede lofter.

### Nem at benytte

- Ideel til værelser med lave lofter og er diskret og uforstyrrende.

### Førsteklasses kvalitet

- Robust og slagfast armaturhus i formstøbt aluminium
- EyeComfort - lys, der er skånsomt for øjnene

### Materiale og finish

- Metalmateriale af høj kvalitet

### Holdbarhed

- Lang levetid op til 25.000 timer

# Vigtigste nyheder

## Velegnet til lave lofter Slankt design Robust og slagfast armaturhus i formstøbt aluminium

Det dybstøbte aluminiumsarmaturhus til dette produkt giver ekstra kultiveret og raffineret moderne stemning i rummet.

## EyeComfort

Dårlig lyskvalitet kan belaste øjnene. Mange af os bruger meget tid indendørs, og det er derfor vigtigere end nogensinde før at have ordentlig belysning i hjemmet. Vores produkter udsættes for strenge tests indenfor kriterier såsom flimren, strobe, blænding, farvegengivelse og dæmper-effekt for at sikre, at de lever op til EyeComfort-kravene. Philips LED-pærer leverer ikke blot komfortabel belysning, de bliver også ved med det gennem hele deres levetid og leverer dermed konstant lyskvalitet, lysudbytte og farve i mere end et årti. Skift til belysning, der er godt for dine øjne. De vil takke dig.

## Metalmateriale af høj kvalitet

Robust og attraktivt metalmateriale giver en stærk finish.

## Lang levetid op til 25.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 25.000 timer

# Specifikationer

## Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Formstøbt aluminium

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Justerbart spothoved: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Midtpunkt: Ja

## Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 110 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

## Diverse

- Specielt designet til: Funktionel
- Type: Downlight

## Produktmål og -vægt

- Udskæringslængde: 20,8 cm
- Udskæringsbredde: 20,8 cm
- Højde: 2 cm
- Længde: 22,5 cm
- Nettovægt: 0,336 kg
- Indbygget afstand: 5 cm
- Bredde: 22,5 cm

## Service

- Garanti: 2 år

#### Tekniske specifikationer

- Levetid: 25.000 t
- Diameter: 225 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 1750
- Lysfarve: 3000
- 230V: 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- LED: Ja
- Indbygget LED: Ja
- Pære med wattforbrug inkluderet: 20
- IP-kode: IP20

- Beskyttelsesklasse: Klasse II

#### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699760038
- Nettovægt: 0,340 kg
- Bruttovægt: 0,437 kg
- Højde: 28,000 cm
- Længde: 3,500 cm
- Bredde: 23,000 cm
- Materiale nummer (12NC): 929002357801



Udgivelsesdato: 2021-11-14  
Version: 0.259

© 2021 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)