

PHILIPS

Infälld spot

Funktionell

Tunn

White



8718699760038



Behagligt ljus med slimmad passform

Philips LED Slim Downlight har en slimmad och diskret montering som passar i rum med nedsänkt tak.

Enkel att uppleva

- Perfekt för rum med lågt i tak – en subtil armatur som knappt märks.

Förstklassig kvalitet

- Hållbart och slitstarkt armaturhus av pressgjuten aluminium
- EyeComfort – ljus som är behagligt för ögonen

Material och ytbehandling

- Metallmaterial av hög kvalitet

Hållbarhet

- Lång livstid, upp till 25 000 timmar

Funktioner

Lämplig för låga innertak Slimmad design

Hållbart och slagttåligt armaruthus av pressgjuten aluminium

Armaturhuset av pressgjuten aluminium ger en kultiverad, förfinad och modern atmosfär.

Eyecomfort

Dålig belysning är ansträngande för ögonen. Många av oss tillbringar mycket tid inomhus, så det är viktigare än någonsin med bra belysning hemma. Våra produkter uppfyller stränga testkriterier, till exempel effekter av flimmer, stroboskop, bländning, färgåtergivning och dimring, för att garantera att de följer våra EyeComfort-krav. LED-ljuskällor från Philips ger inte bara ett behagligt ljus för stunden, de fortsätter att göra det under hela livslängden med en konstant ljuskvalitet, ljusflöde och färg under mer än ett decennium. Byt till ljus som är behagligt för ögonen. Dina ögon kommer att tacka dig.

Metallmaterial av hög kvalitet

Hållbart och snyggt metallmaterial för kraftig ytbehandling.

Lång livstid, upp till 25 000 timmar

Philips LED-teknik förlänger din produkts livslängd upp till 25 000 timmar.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: vit
- Material: Pressgjuten aluminium

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Mittpunkt: Ja

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 110 °
- Färgåtergivningsindex: 80

Övrigt

- Särskilt utformad för: Funktionell
- Typ: Downlight

Produktens mått och vikt

- Hålllängd: 20,8 cm
- Hållbredd: 20,8 cm
- Höjd: 2 cm
- Längd: 22,5 cm
- Nettovikt: 0,336 kg
- Infällningsdjup: 5 cm
- Bredd: 22,5 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 25 000 h
- Diameter: 225 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 1750
- Ljuskälla: 3000
- Nätström: 220-240
- Dimbar armatur: Nej
- LED: Ja
- Inbyggd LED: Ja
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 20
- IP-kod: IP20

- Skyddsklass: Klass II

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699760038
- Nettovikt: 0,340 kg
- Bruttovikt: 0,437 kg
- Höjd: 28,000 cm
- Längd: 3,500 cm
- Bredd: 23,000 cm
- Materialnummer (12NC): 929002357801



Publiceringsdatum:
2021-11-15
Version: 0.259

© 2021 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com