

PHILIPS

Foco encastrável

Funcional

Fino

White



8718699760052



Luz confortável com um encaixe mais fino

A Slim Downlight LED Philips fornece um encaixe fino e não intrusivo e para as divisões com tetos falsos baixos.

Fácil de experimentar

- Ideal para salas com tetos baixos, este equipamento é subtil e discreto.

Alta qualidade

- Compartimento em alumínio fundido em molde, duradouro e resistente ao impacto
- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

Material e acabamento

- Material metálico de elevada qualidade

Duração

- Longa vida útil até 25.000 horas

Destaques

Adequada para tetos baixos Design estreito

Compartimento em alumínio fundido em molde, duradouro e resistente ao impacto

O compartimento em alumínio fundido em molde deste item contribui para uma atmosfera contemporânea e requintada.

Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos

EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

Material metálico de elevada qualidade

Material metálico duradouro e apelativo para um acabamento resistente.

Longa vida útil até 25.000 horas

A tecnologia LED Philips prolonga o ciclo de vida do produto até 25.000 horas

Especificações

Design e acabamento

- Cor: branco
- Material: Alumínio fundido

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não
- Peça de centro: Sim

Características da luz

- Ângulo de feixe: 110 °
- Índice de restituição cromática (IRC): 80

Diversos

- Concebida especialmente para: Funcional
- Tipo: Iluminação descendente

Dimensões e peso do produto

- Comprimento da cavidade: 20,8 cm
- Largura da cavidade: 20,8 cm
- Altura: 2 cm
- Comprimento: 22,5 cm
- Peso líquido: 0,336 kg
- Distância de encastramento: 5 cm
- Largura: 22,5 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 25.000 h
- Diâmetro: 225 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1750
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 20

- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699760052
- Peso líquido: 0,340 kg
- Peso bruto: 0,437 kg
- Altura: 28,000 cm
- Comprimento: 3,500 cm
- Largura: 23,000 cm
- Número de material (12NC): 929002357901



Data de publicação:
2023-11-09
Versão: 0.286

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.