

PHILIPS

Ampul

LED

24 W - 135 W

E27

Beyaz



8718699761950



Ev için son teknoloji LED ampul

Philips LED ampuller hoş, sıcak bir beyaz ışık, son derece uzun ömür ve anında önemli derecede enerji tasarrufu sağlar. Saf ve zarif tasarımıyla bu ampul, şeffaf ampullerinizin yerini mükemmel şekilde doldurur.

Eski ampulleriniz için basit bir alternatif seçin

- Mükemmel uyum ve yüksek kaliteli kaplama

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Uzun kullanım ömürlü ampuller - 15 yıla kadar dayanır

Onlarca yıl dayanan yüksek kaliteli LED ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

Özellikler

Mükemmel uyumlu

Geleneksel bir şekle sahip olan bu ampuller, mevcut armatürlerinizle mükemmel uyum sağlar. Tam olarak klasik ampul şeklindedir.

15.000 saatlik nominal ortalama kullanım ömrü



15.000 saate varan kullanım ömrü sayesinde ampullerinizi sık sık değiştirme zahmetinden kurtulun ve 15 yıl boyunca mükemmel bir aydınlatma çözümünün keyfini çıkarın.

Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınatabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Özellikler

- Kısılabilir: Hayır
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Diğer
- Soket: E27
- Teknoloji: LED
- Cam türü: buzlu

Ampul boyutları

- Yükseklik: 8,2 cm
- Ağırlık: 0,235 kg
- Genişlik: 20 cm

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- lumen bakım faktörü: 70%
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 50.000

Işık özellikleri

- Işın açısı: 120 °
- Renk tutarlılığı: 6SDCM
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 3000 K
- Işık Renk Kategorisi: Beyaz
- Nominal ışık akısı: 2150 lm
- Başlama süresi: 0.45 s
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık
- Renk Kodu: 830 | CCT of 3000K

Çeşitli

- Göz Rahatlığı: Evet

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 210 mA
- Verim: 89 lm/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718699761950
- EOC: 871869976195000
- Ürün başlığı: UFO LEDBulb 24W E27 3000K 230V 1CT/6

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 24 W
- Watt eşdeğeri: 135 W

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 8,2 cm

Nominal değerler

- Nominal ışın açısı: 120 °
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Nominal ışık akısı: 2150 lm
- Nominal en yüksek yoğunluk: 660 cd
- Nominal güç: 24 W

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718699761950
- Net ağırlık: 0,253 kg
- Brüt ağırlık: 0,265 kg
- Yükseklik: 21,000 cm
- Uzunluk: 21,000 cm
- Genişlik: 8,500 cm
- Malzeme numarası (12NC): 929001971883



Yayın tarihi: 2023-11-10
Sürüm: 0.65

© 2023 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com