

# PHILIPS

## Ampul

LED

24 W - 135 W

E27

Soğuk Gün Işığı



8718699761974



## Ev için son teknoloji LED ampul

Philips LED ampuller hoş, sıcak bir beyaz ışık, son derece uzun ömür ve anında önemli derecede enerji tasarrufu sağlar. Saf ve zarif tasarımıyla bu ampul, şeffaf ampullerinizin yerini mükemmel şekilde doldurur.

### Eski ampulleriniz için basit bir alternatif seçin

- Mükemmel uyum ve yüksek kaliteli kaplama

### Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Uzun kullanım ömürlü ampuller - 15 yıla kadar dayanır

### Onlarca yıl dayanan yüksek kaliteli LED ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

# Özellikler

## Mükemmel uyumlu

Geleneksel bir şekilde sahip olan bu ampuller, mevcut armatürlerinizle mükemmel uyum sağlar. Tam olarak klasik ampul şeklindedir.

## 15.000 saatlik nominal ortalama kullanım ömrü



15.000 saate varan kullanım ömrü sayesinde ampullerinizi sık sık değiştirme zahmetinden kurtulun ve 15 yıl boyunca mükemmel bir aydınlatma çözümünün keyfini çıkarın.

## Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlayabilirsiniz.

# Teknik Özellikler

## Özellikler

- Kısılabilir: Hayır
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Diğer
- Soket: E27
- Teknoloji: LED
- Cam türü: buzlu

## Ampul boyutları

- Yükseklik: 8,2 cm
- Ağırlık: 0,235 kg
- Genişlik: 20 cm

## Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- lumen bakım faktörü: 70%
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 50.000

## Işık özellikleri

- Işın açısı: 120 °
- Renk tutarlılığı: 6SDCM
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 6500 K
- Işık Renk Kategorisi: Soğuk Gün Işığı
- Nominal ışık akısı: 2250 lm
- Başlama süresi: 0.45 s
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık
- Renk Kodu: 865 | CCT of 6500K

## Çeşitli

- GözRahatlığı: Evet

## Diğer özellikler

- Lamba akımı: 210 mA
- Verim: 93 lm/W

**Ambalaj bilgileri**

- EAN: 8718699761974
- EOC: 871869976197400
- Ürün başlığı: UFO LEDBulb 24W E27 6500K 230V 1CT/6

**Güç tüketimi**

- Güç faktörü: 0.5
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 24 W
- Watt eşdeğeri: 135 W
- Enerji Verimliliği Etiketi (EEL): A+

**Ürün boyutları ve ağırlığı**

- Uzunluk: 8,2 cm

**Nominal değerler**

- Nominal ışın açısı: 120 °
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Nominal ışık akısı: 2250 lm
- Nominal en yüksek yoğunluk: 710 cd
- Nominal güç: 24 W

**Teknik özellikler**

- Frekans: 50-60 Hz

**Ambalaj boyutları ve ağırlığı**

- EAN/UPC - ürün: 8718699761974
- Net ağırlık: 0,250 kg
- Brüt ağırlık: 0,265 kg
- Yükseklik: 21,000 cm
- Uzunluk: 21,000 cm
- Genişlik: 8,500 cm
- Malzeme numarası (12NC): 929001971983



Yayın tarihi: 2021-06-01  
Sürüm: 0.45

© 2021 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)