PHILIPS

# Lâmpada

LED

10,5 W-100 W

E27

Branca fria

8718699762070

A ↑ G D

# Iluminação LED brilhante com excelente qualidade de luz

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma maravilhosa luz branca suave, com uma duração excecionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é o substituto perfeito para as suas lâmpadas incandescentes transparentes.

**Luz de alta qualidade**
- Concebidos para o conforto dos seus olhos

**Crie a iluminação certa para a sua casa**
- Perfeita para iluminação geral de divisões

# Destaques

### LEDs delicados para os seus olhos

É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

### Perfeita para iluminação geral

Iluminação moderna com lâmpadas convencionais LED da Philips para iluminação geral, perfeita para iluminação geral de divisões.

# Especificações

### Características da lâmpada
- Intensidade regulável: Não
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Tecnologia: LED
- Tipo de vidro: Transparente

### Dimensões da lâmpada
- Altura: 10,4 cm
- Peso: 0,036 kg
- Largura: 6 cm

### Duração
- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 a
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 20.000

### Características da luz
- Consistência da cor: 6SDCM
- Índice de restituição cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Categoria da cor da luz: Branco frio
- Fluxo luminoso nominal: 1521 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Período de acendimento até 60% de luz: Luz total instantânea
- Código da cor: 840 | CCT of 4000K

### Diversos
- EyeComfort: Sim

### Outras características
- Corrente da lâmpada: 90 mA
- Eficiência: 144 lm/W

### Informações da embalagem
- EAN: 8718699762070
- EOC: 871869976207002
- Título do produto: LED classic 100W E27 CW A60 CL ND SRT4

### Consumo de energia
- Fator de potência: 0.52
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 10,5 W
- Potência equivalente: 100 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): D

### Dimensões e peso do produto
- Comprimento: 10,4 cm

### Valores medidos
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Fluxo luminoso medido: 1521 lm
- Potência medida: 10.5 W

### Especificações técnicas
- Frequência: 50-60 Hz

### Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8718699762070
- Peso líquido: 0,030 kg
- Peso bruto: 0,054 kg
- Altura: 14,600 cm
- Comprimento: 6,500 cm
- Largura: 6,300 cm
- Número de material (12NC): 929002026228

Data de publicação: 2023-11-09
Versão: 0.393

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.