

PHILIPS

Ljuskälla

LED


17W-150W

E27

Varmvit



8718699762377



En lampa som saknar motstycke

Philips energieffektiva LED-lampor ger ett vackert, varmvitt ljus och har en extra lång livslängd som leder till omedelbara energibesparingar. Med sin rena och eleganta design är den här lampan det perfekta alternativet när du vill byta ut dina frostade standardlampor.

Ljus av hög kvalitet

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

Välj en hållbar lösning

- Ljuskällor med lång livslängd – varar upp till 15 år

Ljus är mer än belysning

- Vintagestil, modern LED-teknologi

Funktioner

LED-ljuskällor som är behagliga för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljust bländas man. Om det är för

dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Specificerad genomsnittlig livslängd på 15 000 timmar



Med en livslängd på upp till 15 000 timmar slipper du krånglet med att byta lampor ofta och får en perfekt belysningslösning i mer än 15 år.

Modern LED-lampa i vintagestil

LED Classic bygger på standardiserad energieffektiv LED-teknologi. Nu kan du få en ljuskälla som innehåller den senaste teknologin och som liknar den klassiska glödlampans tidlösa design.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Dimbar: Nej
- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Typ av glas: Klar
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Material i lampan: Glas

Storlek

- Höjd: 12,1 cm
- Bredd: 7 cm

Design och finish

- Material: glas

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 15 000 h
- Antal tändcykler: 20 000

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 2452 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5 s
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K
- Korrelerad färgtemperatur (nom): 2700 K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 144,00 lm/W
- Ljusflöde: 2 452 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4

Övrigt

- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 144 lm/W
- EU RoHS-kompatibel: Ja

Förpackningsinformation

- EAN: 8718699762377
- EOC: 871869976237700
- Produkttitel: LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4

Effekt

- Effektfaktor (fraktion): 0.51

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.51
- Spänning: 220–240 V
- Wattstyrka: 17 W
- Wattmotsvarighet: 150 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): D
- Effektförbrukning: 17 W

Produktens mått och vikt

- Längd: 12,1 cm

Märkvärden

- Specifierad livslängd: 15 000 h

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50–60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 374867
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere
- Dimbar: Nej
- Flimmervärde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Sockel: E27

Ljuskällan

- Färgkonsekvens: 6

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699762377
- Nettovikt: 0,03 kg
- Bruttovikt: 0,06 kg
- Höjd: 17,7 cm
- Längd: 7,5 cm
- Bredd: 7,5 cm
- Materialnummer (12NC): 929002055055



Publiceringsdatum:
2024-02-06
Version: 0.360

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com