

PHILIPS

Oliva e Lustre

LED

4,3 W - 40 W

E14

Luce fredda



8718699762674



Illuminazione LED chiara con un'eccellente qualità della luce

Le lampadine smerigliate a oliva LED di Philips offrono un effetto luminoso tenue e diffuso e una durata davvero eccezionale. Grazie a un design sobrio ed elegante, questa lampadina è perfetta per apparecchi con attacco piccolo (E14).

Luce di qualità elevata

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

Adotta una soluzione sostenibile

- Lampadine a lunga durata: fino a 15 anni

In evidenza

LED soffusi pensati per i tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

Durata di vita di 15.000 ore



Con una durata di vita di 15.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 15 anni.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Dimmerabile: No
- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Candela non direzionale
- Attacco: E14
- Tecnologia: LED
- Tipo di vetro: Incassi con lente satinata

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 9,7 cm
- Peso: 0,015 kg
- Larghezza: 3,5 cm

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 a
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Durata nominale: 15.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 6500 K
- Luce colorata: Luce diurna fredda
- Flusso luminoso nominale: 470 lm
- Tempo di accensione: <0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: poc
- Codice colore: 865 | CCT of 6500K

Varie

- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 40 mA
- Efficienza: 109 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699762674
- EOC: 871869976267401
- Nome prodotto: LED classic 40W E14 CDL B35 FR ND SRT4

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.51
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 4,3 W
- Wattaggio lampada equivalente: 40 W
- Etichetta di efficienza energetica (EEL): F

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 9,7 cm

Valori stimati

- Durata nominale: 15.000 ore
- Flusso luminoso nominale: 470 lm
- Potenza nominale: 4.3 W

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699762674
- Peso netto: 0,014 kg
- Peso lordo: 0,033 kg
- Altezza: 14,600 cm
- Lunghezza: 4,600 cm
- Larghezza: 6,300 cm
- Numero del materiale (12NC): 929002249628



Data di rilascio:
2023-11-09
Versione: 0.362

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com