

PHILIPS

Lampen in Kerzen-
und Tropfenform

LED

6,5 W – 60 W

E14

Kühles Tageslicht



8718699762735



Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneten Lichtqualität

Matte Philips LED-Kerzenlampen bieten ein weiches, gestreutes Licht und eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe die perfekte Ergänzung für Kronleuchter mit kleiner Fassung (E14).

Hochwertiges Licht

- Gestaltet für Ihren Sehkomfort

Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

- Lampen mit langer Lebensdauer – bis zu 15 Jahre

Besonderheiten

Sanfte, angenehme LEDs



Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht blendet die Augen, zu weiches Licht

erzeugt ein Flimmern in den Augen. Jetzt kannst du deine Umgebung mit LEDs beleuchten, die für angenehmes Licht entwickelt wurden, und das perfekte Ambiente für dein Zuhause einrichten.

15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer



Mit einer Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden reduzieren Sie den Aufwand, der durch häufiges Austauschen Ihrer Glühlampen entsteht, und können über 15 Jahre eine perfekte Lichtlösung genießen.

Daten

Lampeneigenschaften

- dimmbar: Nein
- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Kerze, keine Richtwirkung
- Sockel: E14
- Technologie: LED
- Glasart: Satiniert

Lampenabmessungen

- Höhe: 9.7 cm
- Gewicht: 0.02 kg
- Breite: 3.5 cm

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 a
- Lichtstromerhalt: 70%
- Nominelle Nutzlebensdauer: 15'000 Stunde(n)
- Anzahl der Schaltzyklen: 20'000

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 6500 K
- Lichtfarben-Kategorie: Kühles Tageslicht
- Nomineller Lichtstrom: 806 lm
- Startzeit: <0.5 s
- Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind: poc
- Farbkennung: 865 | CCT of 6500K

Sonstiges

- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 50 mA
- Lichtausbeute: 124 lm/W

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699762735
- Artikelnr.: 871869976273501
- Produkttitel: LED classic 60W E14 CDL B35 FR ND SRT4

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.55
- Spannung: 220–240 V
- Wattleistung: 6.5 W
- Äquivalente Wattleistung: 60 W
- Energieeffizienzlabel (EEL): E

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 9.7 cm

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 15'000 Stunde(n)
- Nennlichtstrom: 806 lm
- Nennleistung: 6.5 W

Technische Daten

- Frequenz: 50–60 Hz

Packmaße und Gewicht [LED classic 60W E14 CDL B35 FR ND 1PF/12]

- EAN/UPC – Produkt: 8718699762735
- Nettogewicht: 0.014 kg
- Bruttogewicht: 0.033 kg
- Höhe: 14.600 cm
- Länge: 4.600 cm
- Breite: 6.300 cm
- Materialnummer (12NC): 929002028455

Packmaße und Gewicht [LED classic 60W E14 CDL B35 FR ND SRT4]

- EAN/UPC – Produkt: 8718699762735
- Nettogewicht: 0.014 kg
- Bruttogewicht: 0.033 kg
- Höhe: 14.600 cm
- Länge: 4.600 cm
- Breite: 6.300 cm
- Materialnummer (12NC): 929002028428



Ausstellungsdatum:
2023-11-06
Version: 0.363

© 2023 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.