

PHILIPS

Kaarslamp en
kogellamp

Led

4,3 W-40 W

E14

Koelwit



8718699762797



Heldere LED-verlichting met uitstekende lichtkwaliteit

Matte LED-kaarslampen van Philips geven een mooi zacht lichteffect en gaan uitzonderlijk lang mee. Deze lamp past perfect bij kroonluchters met kleine fittingen (E14).

Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

Creëer het juiste licht voor uw woning

- Perfect voor decoratieve armaturen

Kenmerken

Zachte LED's, aangenaam voor de ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te

zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Perfect voor decoratieve armaturen



Tijdloze verlichting in Philips LED-kogellampen voor gebruik in decoratieve armaturen zoals kroonluchters, plafondventilators, sierstrips en lantaarns.

Specificaties

Lampkenmerken

- Dimbaar: Nee
- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare kogellamp
- Fitting: E14
- Technologie: LED
- Type glas: Mat

Lampafmeting

- Hoogte: 8 cm
- Gewicht: 0,015 kg
- Breedte: 4,5 cm

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Aantal schakelcycli: 20.000

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Lichtkleurcategorie: Koelwit
- Nominale lichtstroom: 470 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: POC
- Kleurcode: 840 | CCT of 4000K

Diversen

- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 40 mA
- Rendement: 109 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699762797
- EOC: 871869976279700
- Producttitel: LED classic 40W E14 CW P45 FR ND 1PF/10

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.48
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 4,3 W
- Vermogensequivalent: 40 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 8 cm

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Nominale lichtstroom: 470 lm
- Nominaal vermogen: 4.3 W

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz

De lamp

- Kleurconsistentie: 6

Afmetingen en gewicht verpakking [LED classic 40W E14 CW P45 FR ND SRT4]

- EAN/UPC – product: 8718699762797
- Nettogewicht: 0,018 kg
- Brutogewicht: 0,037 kg
- Hoogte: 12,700 cm
- Lengte: 5,300 cm
- Breedte: 6,300 cm
- Materiaalnummer (12NC):
929002027628

Afmetingen en gewicht verpakking [LED classic 40W E14 CW P45 FR ND 1PF/10]

- EAN/UPC – product: 8718699762797
- Nettogewicht: 0,018 kg
- Brutogewicht: 0,037 kg
- Hoogte: 12,700 cm
- Lengte: 5,300 cm
- Breedte: 6,300 cm
- Materiaalnummer (12NC):
929002027655



Publicatiedatum:
2023-11-09
Versie: 0.393

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com