

# PHILIPS

Lampen in Kerzen-  
und Tropfenform

LED

6,5 W - 60 W

E14

Kaltweiß



8718699762872



## Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität

Matte Philips LED-Kerzenlampen bieten ein weiches, gestreutes Licht und eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe die perfekte Ergänzung für Kronleuchter mit kleiner Fassung (E14).

### Hochwertiges Licht

- Gestaltet für Ihren Sehkomfort

### Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause

- Perfekt für dekorative Leuchten

# Besonderheiten

## Sanfte, angenehme LEDs



Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht

blendet die Augen, zu weiches Licht erzeugt ein Flimmern in den Augen. Jetzt kannst du deine Umgebung mit LEDs beleuchten, die für angenehmes Licht entwickelt wurden, und das perfekte Ambiente für dein Zuhause einrichten.

## Perfekt für dekorative Leuchten



Zeitgenössische Beleuchtung mit LED Lustras von Philips für dekorative Leuchten wie Kronleuchter, Deckenventilatoren, Spiegelbeleuchtungen und Wegeleuchten.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- dimmbar: Nein
- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe in Tropfenform
- Sockel: E14
- Technologie: LED
- Glasart: Satiniert

## Lampenabmessungen

- Höhe: 8 cm
- Gewicht: 0,021 kg
- Breite: 4,5 cm

## Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 a
- Lichtstromerhalt: 70%
- Nominelle Nutzlebensdauer: 15.000 Stunde(n)
- Anzahl der Schaltzyklen: 20.000

## Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtfarben-Kategorie: Kaltweiß
- Nomineller Lichtstrom: 806 lm
- Startzeit: <0.5 s
- Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind: poc
- Farbkennung: 840 | CCT of 4000K

## Sonstiges

- EyeComfort: Ja

## Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 50 mA
- Lichtausbeute: 124 lm/W

## Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699762872
- Artikelnr.: 871869976287202
- Produkttitel: LED classic 60W E14 CW P45 FR ND SRT4

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.55
- Spannung: 220-240 V
- Wattleistung: 6,5 W
- Äquivalente Wattleistung: 60 W
- Energieeffizienzlabel (EEL): E

#### Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 8 cm

#### Nennwerte

- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)
- Nennlichtstrom: 806 lm
- Nennleistung: 6.5 W

#### Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz

#### Packmaße und Gewicht [LED classic 60W E14 CW P45 FR ND SRT4]

- EAN/UPC - Produkt: 8718699762872
- Nettogewicht: 0,018 kg
- Bruttogewicht: 0,037 kg
- Höhe: 12,700 cm
- Länge: 5,300 cm
- Breite: 6,300 cm
- Materialnummer (12NC): 929002028828

#### Packmaße und Gewicht [LED classic 60W E14 CW P45 FR ND RFSRT4]

- EAN/UPC - Produkt: 8718699762872
- Nettogewicht: 0,018 kg
- Bruttogewicht: 0,037 kg
- Höhe: 12,700 cm
- Länge: 5,300 cm
- Breite: 6,300 cm
- Materialnummer (12NC): 929002028815



Ausstellungsdatum:  
2023-11-07  
Version: 0.394

© 2023 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.