

# PHILIPS

Flamme et lustre

LED

6,5 W - 60 W

E14

Blanc froid



8718699762872



## Éclairage LED puissant d'excellente qualité

Les ampoules flammes LED Philips en verre dépoli ont une durée de vie exceptionnelle et projettent une lumière douce et diffuse. Simples et élégantes, elles sont parfaites pour les lustres acceptant les petits culots (E14).

### Éclairage de qualité supérieure

- Conçu pour le confort de vos yeux

### Créez un éclairage adapté à votre intérieur

- Convient parfaitement pour les équipements décoratifs

# Points forts


## LED émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement gêner vos yeux. S'il est trop lumineux,

vous êtes ébloui. S'il est trop faible, il émet des clignotements. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des LED conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

## Convient parfaitement à un équipement décoratif



Éclairage contemporain des ampoules sphériques LED Philips à utiliser pour les luminaires décoratifs tels que les lustres, ventilateurs de plafond, bandeaux lumineux pour coiffeuse et lampadaires.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité réglable: Non
- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule sphérique non directionnelle
- Prise: E14
- Technologie: LED
- Type de verre: Dépoli

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 8 cm
- Poids: 0,021 kg
- Largeur: 4,5 cm

## Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 a
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles d'allumage: 20 000

## Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 4000 K
- Catégorie de couleur de lumière: Blanc froid
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Temps d'allumage: <0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: Lumière totale instantanée
- Code couleur: 840 | CCT of 4000K

## Divers

- EyeComfort: Oui

## Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 50 mA
- Efficacité: 124 lm/W

## Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8718699762872
- Code commercial: 871869976287200
- Titre du produit: LED classic 60W E14 CW P45 FR ND 1PF/10

#### Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.55
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 6,5 W
- Puissance équivalente: 60 W
- Label d'efficacité énergétique (EEL): E

#### Dimensions et poids du produit

- Longueur: 8 cm

#### Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Puissance nominale: 6.5 W

#### Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz

#### L'ampoule

- Homogénéité des couleurs: 6

#### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718699762872
- Poids net: 0,018 kg
- Poids brut: 0,037 kg
- Hauteur: 12,700 cm
- Longueur: 5,300 cm
- Largeur: 6,300 cm
- Numéro de matériaux (12NC): 929002028828



Date de publication:  
2023-11-08  
Version: 0.394

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)