

# PHILIPS

Ampul

LED

8,5 W-75 W

E27

Sıcak Beyaz



8718699762995



## Işık kalitesinden ödün vermeyen sıcak beyaz ışık

Bildiğiniz ve sevdiğiniz geleneksel şekillerde tasarlanmıştır. En yeni LED enerji tasarrufu teknolojisi sayesinde geleneksel ampullerden yaklaşık %85 daha az enerji tüketir ve on kat daha uzun süre dayanır.

### Eski ampullerinizi için basit bir alternatif seçin

- Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir

### Eviniz için ideal ışığı sağlayın

- Genel oda aydınlatması için mükemmel seçim

### Onlarca yıl dayanan yüksek kaliteli LED ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

# Özellikler

## Standart akkorların yerine geçer

Göz alıcı tasarıma ve tanıdık biçime sahip, enerji tasarrufu sağlayan bu LED ampul, geleneksel akkor ampuller için sürdürülebilir ideal alternatiftir.

## Genel aydınlatma için mükemmel seçim



Tüm çevrede aydınlatma için standart Philips LED ampullerle modern aydınlatma, genel oda aydınlatması için mükemmeldir.

## Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlayabilirsiniz.

# Teknik Özellikler

## Özellikler

- Kısılabilir: Hayır
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan ampul
- Soket: E27
- Teknoloji: LED
- Cam türü: Şeffaf

## Ampul boyutları

- Yükseklik: 10,4 cm
- Ağırlık: 0,036 kg
- Genişlik: 6 cm

## Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- lumen bakım faktörü: 70%
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 20.000

## Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6SDCM
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Işık Renk Kategorisi: Sıcak Beyaz
- Nominal ışık akısı: 1055 lm
- Başlama süresi: <0,5 s
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık
- Renk Kodu: 827 | CCT of 2700K

## Çeşitli

- GözRahatlığı: Evet

## Diğer özellikler

- Lamba akımı: 70 mA
- Verim: 124 lm/W

## Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718699762995
- EOC: 871869976299500
- Ürün başlığı: LED classic 75W E27 WW A60 CL ND RFSRT4

**Güç tüketimi**

- Güç faktörü: 0.52
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 8,5 W
- Watt eşdeğeri: 75 W
- Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL): A++

**Ürün boyutları ve ağırlığı**

- Uzunluk: 10,4 cm

**Nominal değerler**

- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Nominal ışık akısı: 1055 lm
- Nominal güç: 8.5 W

**Teknik özellikler**

- Frekans: 50-60 Hz

**Ambalaj boyutları ve ağırlığı**

- EAN/UPC - ürün: 8718699762995
- Net ağırlık: 0,060 kg
- Brüt ağırlık: 0,098 kg
- Yükseklik: 14,600 cm
- Uzunluk: 6,500 cm
- Genişlik: 6,300 cm
- Malzeme numarası (12NC): 929002025455



Yayın tarihi: 2021-05-10  
Sürüm: 0.124

© 2021 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)