

PHILIPS

Lâmpada

LED

10,5 W-100 W

E27

Branca quente



8718699763015



Luz branca suave, sem comprometer a qualidade da luz

Formatos familiares que adora. Usam cerca de 85% menos de energia do que as lâmpadas tradicionais graças à tecnologia LED economizadora mais recente e duram dez vezes mais.

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

Crie a iluminação certa para a sua casa

- Perfeita para iluminação geral de divisões

Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

Destaques

Substitui as lâmpadas incandescentes standard

Com o seu design maravilhoso e formato familiar, esta lâmpada LED economizadora é o substituto sustentável perfeito para as lâmpadas incandescentes tradicionais.

Perfeita para iluminação geral



Iluminação moderna com lâmpadas convencionais LED da Philips para iluminação geral, perfeita para iluminação geral de divisões.

Concebidos para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Especificações

Características da lâmpada

- Intensidade regulável: Não
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Tecnologia: LED
- Tipo de vidro: Transparente

Dimensões da lâmpada

- Altura: 10,4 cm
- Peso: 0,036 kg
- Largura: 6 cm

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 a
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 20.000

Características da luz

- Consistência da cor: 6SDCM
- Índice de restituição cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Categoria da cor da luz: Branca quente
- Fluxo luminoso nominal: 1521 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Período de acendimento até 60% de luz: Luz total instantânea
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K

Diversos

- EyeComfort: Sim

Outras características

- Corrente da lâmpada: 90 mA
- Eficiência: 144 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8718699763015
- EOC: 871869976301500
- Título do produto: LED classic 100W E27 WW A60 CL NDRFSRT4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.52
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 10,5 W
- Potência equivalente: 100 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): D

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 10,4 cm

Valores medidos

- Vida útil nominal: 15.000 h
- Fluxo luminoso medido: 1521 lm
- Potência medida: 10.5 W

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz

A lâmpada

- Consistência da cor: 6

Características da lâmpada

- EAN/UPC - produto: 8718699763015
- Altura: 10,4 cm
- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 a
- Corrente da lâmpada: 90 mA
- Peso líquido: 0,060 kg
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Consistência da cor: 6
- Utilização prevista: Interior
- Peso: 0,036 kg
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Consistência da cor: 6SDCM
- Peso bruto: 0,098 kg
- EAN: 8718699763015
- Fluxo luminoso medido: 1521 lm
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Largura: 6 cm
- Índice de restituição cromática (IRC): 80
- Altura: 14,600 cm
- EOC: 871869976301500
- Casquilho: E27
- Número de ciclos de acendimento: 20.000
- Temperatura da cor: 2700 K
- EyeComfort: Sim
- Comprimento: 6,500 cm
- Título do produto: LED classic 100W E27 WW A60 CL NDRFSRT4
- Fator de potência: 0.52
- Potência medida: 10.5 W
- Tecnologia: LED
- Categoria da cor da luz: Branca quente
- Largura: 6,300 cm
- Tensão: 220-240 V
- Tipo de vidro: Transparente
- Fluxo luminoso nominal: 1521 lm
- Número de material (12NC): 929002026155
- Potência: 10,5 W
- Comprimento: 10,4 cm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Potência equivalente: 100 W
- Período de acendimento até 60% de luz: Luz total instantânea
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K
- Frequência: 50-60 Hz



Data de publicação:
2022-06-14
Versão: 0.244

© 2022 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com