PHILIPS

Bec

LED

4,3 W – 40 W


E27

Alb cald



8718699763039

A ↑ G F



Lumină albă caldă, calitate a luminii fără compromis

Formele familiare pe care le cunoașteţi și le îndrăgiţi. Folosesc cu aproximativ 85% mai puţină energie decât becurile tradiţionale, datorită celei mai noi tehnologii economice LED, și durează de zece ori mai mult.

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale becurilor standard cu incandescenţă

Creează lumina potrivită pentru locuinţa ta

- Perfect pentru iluminatul general al încăperii

Lumină LED de înaltă calitate care durează decenii

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

Repere

Înlocuiește becurile standard cu incandescenţă

Cu designul său minunat și forma familiară, acest bec economic cu LED este înlocuitorul durabil perfect pentru becurile cu incandescenţă tradiţionale.

Perfect pentru iluminatul general



Iluminat modern, de jur împrejur, cu becuri standard cu LED de la Philips, perfect pentru iluminatul general al încăperii.

Concepute pentru confortul ochilor dvs.



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpâire. Acum vă puteţi ilumina delicat universul cu lumini LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianţa perfectă pentru locuinţa dvs.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecţional
- Soclu: E27
- Tip de sticlă: Transparent
- Finisaj bec: Transparent
- Material bec: Sticlă

Dimensiunile becului

- Înălţime: 14 cm
- Lăţime: 6,4 cm

Design și finisaj

- Material: sticlă

Rezistenţă

- Durată de viaţă nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 20.000

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Eficacitate: 109 lm/W

Informaţii ambalaj

- EAN: 8718699763039
- EOC: 871869976303900
- Titlu produs: LED classic 40W ST64 E27 WW CL ND SRT4

Consum de energie
- Factor de putere: 0.41
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 4,3 W
- Putere echivalentă: 40 W
- Etichetă de eficienţă energetică (EEL): F

Dimensiunile și greutatea produsului
- Lungime: 14 cm

Specificaţii tehnice
- Frecvenţă: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 387407

Bec
- Consistenţa culorii: 6

Dimensiunile și greutatea ambalajului
- EAN/UPC - produs: 8718699763039
- Greutate netă: 0,04 kg
- Greutate brută: 0,07 kg
- Înălţime: 17,7 cm
- Lungime: 7 cm
- Lăţime: 7,5 cm
- Număr material (12NC): 929001890255

Data apariției: 2024-02-04
Versiune: 0.149

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com