PHILIPS

Ampul

LED

4,3 W-40 W


E27

Sıcak Beyaz



8718699763039

A ↑ G F



Işık kalitesinden ödün vermeyen sıcak beyaz ışık

Bildiğiniz ve sevdiğiniz geleneksel şekillerde tasarlanmıştır. En yeni LED enerji tasarrufu teknolojisi sayesinde geleneksel ampullerden yaklaşık %85 oranında daha az enerji tüketir ve on kat daha uzun süre dayanır.

Eski ampulleriniz için basit bir alternatif seçin
- Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir

Eviniz için ideal ışığı sağlayın
- Genel oda aydınlatması için mükemmel seçim

Onlarca yıl dayanan yüksek kaliteli LED ışık
- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

Özellikler

Standart akkorların yerine geçer
Göz alıcı tasarıma ve tanıdık biçime sahip, enerji tasarrufu sağlayan bu LED ampul, geleneksel akkor ampuller için sürdürülebilir ideal alternatiftir.

Genel aydınlatma için mükemmel seçim



Tüm çevrede aydınlatma için standart Philips LED ampullerle modern aydınlatma, genel oda aydınlatması için mükemmeldir.

Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlatabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri
- Kısılabilir: Hayır
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan ampul
- Soket: E27
- Cam türü: Şeffaf
- Lamba Kaplaması: Şeffaf
- Lamba Malzemesi: Cam

Ampul boyutları
- Yükseklik: 14 cm
- Genişlik: 6,4 cm

Tasarım ve kaplama
- Malzeme: cam

Dayanıklılık
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 20.000

Işık özellikleri
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Nominal ışık akısı: 470 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: anında tam ışık
- Renk Kodu: 827 | CCT of 2700K

Çeşitli
- Göz Konforu: Evet

Diğer özellikler
- Verim: 109 lm/W

Ambalaj bilgileri
- EAN: 8718699763039
- EOC: 871869976303900
- Ürün başlığı: LED classic 40W ST64 E27 WW CL ND SRT4

Güç tüketimi
- Güç faktörü: 0.41
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 4,3 W
- Watt eşdeğeri: 40 W
- Enerji Verimliliği Etiketi (EEL): F

Ürün boyutları ve ağırlığı
- Uzunluk: 14 cm

Teknik özellikler
- Frekans: 50-60 Hz
- EPREL Kayıt Numarası: 387407

Ampul
- Renk tutarlılığı: 6

Ambalaj boyutları ve ağırlığı
- EAN/UPC - ürün: 8718699763039
- Net ağırlık: 0,04 kg
- Brüt ağırlık: 0,07 kg
- Yükseklik: 17,7 cm
- Uzunluk: 7 cm
- Genişlik: 7,5 cm
- Malzeme numarası (12NC): 929001890255

Yayın tarihi: 2024-02-04
Sürüm: 0.150

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com